

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas (254mm) de Profundidad - en Acero de Servicio Pesado - con Capacidad de Carga de 20kg - Negro

ID del Producto: CABSHELF1U10



Este estante de bastidor 1U le permite añadir 10 pulgadas de espacio de almacenamiento plano a cualquier bastidor o armario de servidor compatible con EIA-310.

El duradero estante de bastidor fijo puede soportar hasta 20 kg (44 lbs.) de equipo y está construido con acero laminado en frío de calidad comercial SPCC.

El estante voladizo 1U le permite optimizar su espacio de trabajo al ofrecerle la posibilidad de montar equipos en su rack en lugar de ocupar espacio en el escritorio o en el suelo. Es perfecto para su entorno SOHO (pequeña oficina, oficina en casa), sala de servidores o cualquier otro lugar con espacio disponible limitado.

Puede instalar el estante para rack 1U en su rack a cualquier altura, lo que le proporciona una superficie estable para colocar equipos que no sean montables o para almacenar sus herramientas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Características

- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Estante de 19" para armario rack de servidores 1U de 10" de profundidad que cumple con EIA/ECA-310 para un ajuste universal en cualquier rack o armario de servidor/AV. Incluye tuercas jaula M6 y tornillos para montar el estante
- **DISEÑO DURABLE:** Bandeja de estante en voladizo de alta resistencia que es fácil de instalar, construida en acero durable comercial laminado en frío SPCC calibre 16 con soporte para peso de hasta 20kg
- **INTEGRIDAD ESTRUCTURAL:** Fabricado con rebordes delanteros y traseros orientados hacia abajo que ocupan un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los rebordes hacia abajo no interfieren la instalación de equipo
- **SE INSTALA EN CUALQUIER MARCA DE RACK:** El estante es totalmente compatible con toda nuestra gama de armarios y racks para servidores / redes, y otras marcas como: HP, APC, Dell y Lenovo
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este estante para rack de servidores 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero

Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Longitud del Producto	9.8 in [25 cm]
Ancho del Producto	18.3 in [46.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	4.4 lb [2.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	20.5 in [52.0 cm]
Ancho de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 lb [2.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Tornillos M6
	1 - Estante 1U Fijo
	4 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.