

Bandeja Estante de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 10 Pulgadas (254mm) de Profundidad - en Acero de Servicio Pesado - con Capacidad de Carga de 20kg - Negro

ID del Producto: CABSHELF1U10



Esta charola 1U para racks le permite agregar 25cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310.

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La charola voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Puede instalar la charola 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Características

- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Estante para rack de servidores de 19 pulgadas de 1U y 10" de profundidad que cumple con la norma EIA/ECA-310 para un ajuste universal en cualquier rack o gabinete de servidor/AV existente e incluye tuercas y tornillos jaula M6
- **DISEÑO DURABLE:** Bandeja de rack voladiza de gran resistencia y fácil instalación, fabricada en acero comercial laminado en frío SPCC de calibre 16 duradero con soporte para un peso de hasta 19.95kg
- **INTEGRIDAD ESTRUCTURAL:** Labio delantero y trasero orientado hacia abajo que ocupa un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los labios hacia abajo no interfieren al colocar o sacar el equipo del estante
- **SE INSTALA EN CUALQUIER MARCA DE RACK:** El estante es totalmente compatible con toda nuestra gama de gabinetes y racks para servidores / redes, y otras marcas como: HP, APC, Dell y Lenovo
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este estante para rack de servidores 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Longitud del Producto	9.8 in [25 cm]
Ancho del Producto	18.3 in [46.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	4.4 lb [2.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	20.5 in [52.0 cm]
Ancho de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 lb [2.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Tornillos M6
	1 - Estante 1U Fijo
	4 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.