Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Hub Concentrador USB-A - Alimentado por el Bus - 5Gbps - Hub USB Portátil - Carcasa Resistente

ID del Producto: ST43004UA

Este hub USB añade cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) a una computadora de escritorio o laptop habilitada para USB-A. El concentrador USB se conecta a un puerto USB-A de una computadora, utilizando el cable anfitrión incorporado de 27cm. El concentrador USB es compatible con los dispositivos USB 2.0 (480 Mbps), lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de periféricos USB modernos y heredados (por ejemplo, unidades de memoria USB, discos duros/SSD externos, cámaras HD, mouse, teclados, cámaras web y audífonos). El concentrador USB tiene un tamaño compacto, lo que facilita su portabilidad cuando se viaja.

Si busca portabilidad, este concentrador puede ayudarle. Su diseño compacto y ligero lo hace ideal para viajar. Además, gracias a su cable USB integrado, puede guardar este versátil concentrador perfectamente en su bolsa de viaje y evitar la molestia de tener que llevar un adaptador de corriente aparte.

Con una robusta carcasa de aluminio, el concentrador ofrece una protección confiable, por lo que es perfecto para viajes de ida y vuelta de casa a la oficina. Además, el compacto concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, por lo que puede utilizarlo en entornos de "hot-desk" o BYOD (traiga su propio dispositivo).

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad de TI. El software aplicable a este producto es la Utilidad de supervisión de eventos USB. Utilice esta utilidad para rastrear y registrar cualquier dispositivo USB conectado.

Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Opciones flexibles de colocación del concentrador con un cable de longitud extendida, para que pueda conectar una amplia variedad de periféricos en casa o en la oficina

• Llévese el concentrador de viaje y conecte prácticamente cualquier periférico USB allá donde vaya

• Despliéguelo en entornos de hot-desk para proporcionar acceso al concentrador USB a varios dispositivos

Características

• HUB USB DE 4 PUERTOS: El hub de expansión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimentado por el bus cuenta con un conector host USB-A y 4 puertos USB-A, protección contra sobrecorriente (OCP) y Wake on USB

• COMPATIBILIDAD: Independiente del sistema operativo - Compatible con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android - Compatible con dispositivos anfitriones USB Tipo-A como Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, Microsoft Surface - Retrocompatible con USB 2.0

• HUB USB ALIMENTADO POR EL BUS: Hasta 5 Gbps y potencia compartida de hasta 4.5W, en función de la potencia suministrada por su computadora - Admite unidades SSD/de memoria USB, almacenamiento de datos, teclados, mouse, cámaras web y audífonos

• APLICACIONES: Añada 4 puertos USB-A desde un solo puerto USB-A para conectar periféricos como unidades SSD USB - Ideal para computadoras de escritorio o laptops con puertos USB limitados - Utilidad de supervisión de eventos USB disponible para descargar

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este hub expansor con múltiples puertos USB-A está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de	No

	dispositivos USB-C	
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
	Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de		

Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR de 10%~90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Silver & White
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Cable	10.6 in [268 mm]
	Longitud del Producto	4.4 in [11.2 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso del Producto	2.7 oz [76 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [134.0 g]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.