

Scaffale 1U per Server Rack - Ripiano universale cantilever per rack di apparecchiature di rete da 19" - Acciaio resistente - Capacità di peso 20kg - Profondità vassoio 41cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF116



Questo resistente ripiano per rack, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare l'area di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack da 19" anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server, data center o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano per armadietto per dispositivi di rete da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack, ad esempio un computer.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

## Caratteristiche

- **VASSOIO 19" UNIVERSALE:** Questo scaffale per server 1U è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19", comprese le principali marche come APC, Dell, Lenovo, HPE e può ospitare le vostre apparecchiature dati, di rete fino a 16" (41cm) di profondità.
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 20 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **INTEGRITÀ STRUTTURALE:** Costruito con profilo anteriore e posteriore rivolti verso il basso che occupano uno spazio minimo in altezza, preservando lo spazio verticale per le apparecchiature e agevolando l'installazione delle periferiche
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** Con 41cm (16") di profondità, questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio rack da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware essenziale e può anche ospitare i vostri accessori audio/video
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo solido rack/shelf di montaggio 1U per rack di server è supportato a vita compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Larghezza interna	17.4 in [44.3 cm]
Lunghezza prodotto	15.7 in [40.0 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	7.2 lb [3.3 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	21.6 in [54.9 cm]
Package Height	4.9 in [12.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.2 lb [4.2 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - ripiano da 1U
	4 - Viti M6-12
	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.