


Étagère pour Rack Serveur 1U, Plateau Cantilever Universel Ventilé pour Rack d'Équipement Réseau 19" et Armoire, Acier Gros Calibre, Capacité de poids 20kg, Étagère de 18cm de Profondeur

N° de produit: CABSHELF1U7V



Cette étagère 1U pour rack vous permet d'ajouter 175 mm d'espace plat à tout type de rack ou d'armoire serveur conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et réduire les températures de votre rack.

Cette étagère pour rack fixe, robuste et entièrement construite en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, peut supporter au maximum 20 kg d'équipements.

Grâce à l'étagère cantilever 1U, optimisez votre espace de travail en montant de l'équipement en rack plutôt que sur un bureau ou au sol. C'est la solution parfaite pour votre environnement de petit bureau ou de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Vous pouvez installer l'étagère ventilée 1U pour rack à la hauteur de votre choix. Vous disposerez ainsi d'une surface stable sur laquelle vous pouvez placer votre équipement non montable ou stocker vos outils.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fournissez plus d'espace pour le matériel critique et les équipements qui ne se montent pas en rack

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19"** : étagère ventilée montée en rack 1U s'adapte à n'importe quel rack de 19" et peut être réglée à une profondeur de 17,7cm, vos équipements informatiques, votre réseau ou tout autre équipement non monté en rack
- **VENTILATION OPTIMALE** : la plaque d'étagère ventilée sur l'étagère du rack en porte-à-faux assure un flux d'air constant ; elle fonctionne également pour garder votre PC et votre équipement audiovisuel au frais, votre studio ou votre bureau
- **FABRICATION HAUTE QUALITÉ ET DURABILITÉ** : Construite en acier laminé à froid SPCC, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant assure une durabilité long terme et supporte un poids total de 20kg, ce qui en fait la solution d'étagère parfaite
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : d'une profondeur de 17,7cm, l'étagère montée en rack est conçue pour fonctionner avec n'importe quel rack d'équipement 19". Elle fournit un espace de stockage pour le matériel fragile et peut même stocker vos outils
- **SUPPORT À LA PREMIERE PLACE DANS L'INDUSTRIE** : Cette étagère de montage en rack pour serveur 1U ventilé est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 24/5 gratuite à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient 4 rondelles à collerette C
----------	-------------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.1 in [43.5 cm]
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	17.3 in [44.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	3.0 lb [1.4 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	20.7 in [52.6 cm]
Package Height	2.5 in [6.3 cm]
Poids brut	3.6 lb [1.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Écrous cage M6
	4 - Vis M6
	1 - Étagère fixe 1U

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis