

Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm

N° de produit: CABSHELF116V



StarTech.com

Cette étagère 1U pour rack vous permet d'ajouter 400 mm d'espace plat à tout rack ou toute armoire serveur compatible EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et réduire les températures dans votre rack.

Cette étagère fixe robuste supporte des équipements pesant jusqu'à 20 kg. De plus elle est construite à l'aide d'un acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC.

L'étagère cantilever 1U vous permet d'optimiser votre espace de travail en vous offrant la possibilité d'installer des équipements sur votre rack plutôt que d'encombrer votre bureau ou votre environnement de travail. C'est la solution parfaite pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Vous pouvez installer l'étagère ventilée 1U pour rack à n'importe quelle hauteur pour obtenir une surface stable sur laquelle vous pouvez placer votre équipement qui ne se monte pas en rack ou stocker vos outils.

Le modèle CABSHELF116V bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Fournissez plus d'espace pour le matériel critique et les équipements qui ne se montent pas en rack

## Spécifications techniques

- Améliorez la circulation de l'air dans votre armoire ou votre rack grâce à une étagère ventilée
- Assurez-vous que vos équipements ou vos outils sont sécurisés grâce à une conception en acier robuste
- Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs en installant dans le rack vos équipements informatiques ou audio/vidéo non prévus pour une installation en rack
- Compatibilité simplifiée avec la norme EIA-310
- Installation dans 1U d'espace de rack

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

---

### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient 4 rondelles à collerette C
----------	-------------------------------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.2 in [43.6 cm]
Longueur du produit	15.8 in [40.1 cm]
Largeur du produit	17.4 in [44.1 cm]

Hauteur du produit	1.7 in [43 mm]
Poids du produit	6.8 lb [3.1 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	16.9 in [43 cm]
Package Width	16.9 in [43 cm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Poids brut	8.2 lb [3.7 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Étagère Fixe 1U
	Écrous cage M6
	Vis M6

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

