

Ripiano Rack 19" 1U - Mensola universale cantilever per server rack e armadi di Rete  
19 pollici - Scaffale/Rack shelf in Acciaio resistente - Capacità di peso 20 Kg - Profondità  
vassoio 18 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF1U7V



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 18 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le temperature basse nel rack.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

## Caratteristiche

- **VASSOIO 19" UNIVERSALE:** Questo scaffale per server 1U è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19"; con profondità di 18 cm può ospitare le vostre apparecchiature dati, di rete e altre apparecchiature non montabili a rack
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE:** La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 20 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** Con 18 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE:** questo mensola ventilata 1U per il montaggio su server rack è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

---

### Note/requisiti speciali

Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
------	--

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.1 in [43.5 cm]
Lunghezza prodotto	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza prodotto	17.3 in [44.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	3.0 lb [1.4 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza del Pacco	20.7 in [52.6 cm]
Altezza del Pacco	2.5 in [6.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 lb [1.6 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Viti M6
	1 - Ripiano fisso da 1U

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.