

Charola Estante Ventilado de 1U para Gabinete Rack de Servidores de 19 Pulgadas - 7" de Profundidad - en Acero de Servicio Pesado - con Capacidad de Carga de 20kg

ID del Producto: CABSHELF1U7V



Esta charola 1U para racks le permite agregar 7 Pulgadas (175mm) de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La charola voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Puede instalar la charola 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no

requiere montaje en rack

Características

- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Este estante de montaje en rack de servidor con ventilación 1U está diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier gabinete de servidores de 19 pulgadas y puede acomodar una profundidad interna de 7 pulgadas (180mm) para sus equipos de datos, de TI, de redes o cualquier otro equipo que no sea de montaje en rack
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La placa ventilada de la bandeja de rack en voladizo garantiza un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores. También funciona muy bien para mantener frescos los equipos de TI y audiovisuales en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Construido con acero comercial laminado en frío SPCC, el estante de rack de montaje frontal garantiza una durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 20 kg, lo que lo convierte en la solución de estante de rack perfecta para cualquier entorno
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con 7 pulgadas de profundidad, esta charola de montaje en rack fijo está diseñada para funcionar con cualquier armario o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para el hardware de misión crítica, e incluso puede almacenar sus herramientas o accesorios de audio/video
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA**: Este estante para montaje en bastidor de servidor ventilado 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
--------------------------------------	-----------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.1 in [43.5 cm]
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	17.3 in [44.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	3.0 lb [1.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Ancho de la Caja	20.7 in [52.6 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Tornillos M6
	1 - Estante 1U Fijo

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.