

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

ID del Producto: CABSHELF1U10



Esta bandeja 1U para racks le permite agregar 25cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310.

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Puede instalar la bandeja 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

El modelo CABSHELF1U10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Características

- Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
- Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
- Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
- Instale su equipo en espacio en rack 1U
- bandeja de 25cm
- Compatible con la norma EIA-310

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.2 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	9.8 in [25 cm]



Ancho del Producto	17.3 in [44 cm]
Altura del Producto	1.7 in [43 mm]
Peso del Producto	4.4 lb [2.0 kg]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	19.8 in [50.3 cm]
Ancho de la Caja	11.3 in [28.6 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [58 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 lb [2.5 kg]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Estante 1U Fijo
	Tuercas Enjauladas M6
	Tornillos M6

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

