4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - 5Gbps - op de wand monteerbare metalen behuizing

Productcode: ST4300U3C3

De ST4300U3C3 USB 3.2 Gen 1 hub kan tegelijkertijd worden gebruikt als data-hub en USB-lader door toevoeging van drie speciale USB-laadpoorten en vier USB 3.2 Gen 1 datapoorten, voor in totaal zeven poorten, allemaal via één USB 3.2 Gen 1 hostaansluiting.

De USB hub-poorten zijn compatibel met de SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 specificatie, bieden een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties.

Deze USB-hub met externe voeding heeft ook 3 speciale USB-laadpoorten, d.w.z. 2 x 1 A en 1 x 2 A poorten, waardoor de hub voor datatransmissie en als USB-laadstation kan worden gebruikt. Omdat de hub aan USB batterijoplaadspecificatie 1.2 voldoet, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen waaronder de Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ en nog veel meer.

De hub is voorzien van een compacte en duurzame metalen behuizing en heeft een rechtop staande poort waardoor u gemakkelijke toegang heeft tot de poorten bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij de hub een wandmontagesteun geleverd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen dankzij de USB hub- en laadpoorten voor meerdere apparaten

• Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.2 Gen 1 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd

• Breid uw USB 3.2 Gen 1 capaciteit thuis of op kantoor uit

Eigenschappen

• Biedt 4 USB 3.2 Gen 1 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)

• Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten

• Compatibel met SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, met ondersteuning tot 5 Gbps

• Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten

• Compacte, metalen behuizing

• Inclusief wandmontagesteun

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		4 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Vormfactor	Desktop
	Type behuizing	Aluminium
	Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
	Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
	Gewicht product	4.6 oz [131.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	4.1 in [10.5 cm]
	Package Height	3.5 in [8.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-laadhub
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Wandmontagesteun (met schroeven)
		4 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.