


1U Server Rack Schap - Universele Geventileerde Rack Mount Cantilever Shelf voor 19"
Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - Diepte 18cm (7") -
Zwart

Productcode: CABSHELF1U7V



Met dit 1U rack schap kunt u 17,5 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server rack of -kast. Het schap is ventilerend voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren in plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw thuishkantoor, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

U kunt het 1U ventilerende rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur

Eigenschappen

- **UNIVERSEEL 19" SCHAP:** Dit 1U geventileerde server rack schapvoor rackmontage is ontworpen voor vrijwel elk 19in server rack en biedt een interne diepte van 17,5cm voor uw Data-, IT-, Netwerk-, of andere niet-rack monteerbare apparatuur
- **MAXIMALE VENTILATIE:** Het geventileerd schap zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom om effectief warmte van de servers af te voeren; het werkt ook geweldig om uw computer en AV-apparatuur koel te houden in uw huis, studio of kantoorruimte
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM ONTWERP:** dit frontaal gemonteerd schap is gemaakt van duurzaam koudgewalst SPCC-staal en kan een totaal gewicht van 23kg ondersteunen, waardoor het de perfecte rack oplossing is voor elke omgeving
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met een diepte van 17,5cm is dit schap geschikt voor elke 19" cabinet of rack; Het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware en kan ook gebruikt worden om uw gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen
- **TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING:** dit geventileerde 1U server rack schap werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Inclusief 4x C-cup onderleggingen
---------	-----------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.1 in [43.5 cm]
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	17.3 in [44.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	3.0 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	20.7 in [52.6 cm]
Package Height	2.5 in [6.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - M6 kooimoeren
	4 - M6 schroeven
	1 - 1U vast schap

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.