

Estante Bandeja 2U 22in (558,8mm) de Profundidad Fija para Armario Rack Universal de Servidores - de Acero de Servicio Pesado - con Capacidad de 23kg - Negro

ID del Producto: CABSHELF22



El Estante Fijo de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22 permite agregar un estante compacto de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Nuestros estantes de rack de alta calidad están diseñados para soportar fácilmente ambientes de trabajo exigentes. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

### Características

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Este estante 2U de rack para servidores está diseñado para adaptarse a cualquier rack o armario para servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas como APC, Dell, Lenovo, HPE, y puede acomodar sus equipos de datos, TI, redes u otros con una profundidad de hasta 22" (560mm)
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, la bandeja para rack de montaje frontal garantiza una durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 22 kg, lo que lo convierte en la solución de estantería perfecta para cualquier entorno
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE**: La bandeja en voladizo para montaje en rack se puede montar en 2 orientaciones, instale la bandeja con el labio frontal de la bandeja hacia abajo o móntela con el labio hacia arriba para evitar que sus equipos de computador, AV u otros accesorios se deslicen
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con una profundidad de 22 pulgadas (558,8mm), esta bandeja fija para montaje en rack está diseñada para funcionar con cualquier armario o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para el hardware de misión crítica, e incluso puede almacenar sus herramientas o accesorios de audio/video
- **SOPORTE DE LA INDUSTRIA**: Con una garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida. Esta bandeja sólida 2U para rack de servidores cumple con TAA. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de TI y las empresas durante más de 30 años

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.0 lb [22.6 kg]
-----------------------------------	-------------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]

Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Longitud del Producto	22.0 in [55.9 cm]
Ancho del Producto	18.3 in [46.5 cm]
Altura del Producto	3.5 in [88.0 mm]
Peso del Producto	8.2 lb [3.7 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	23.0 in [58.5 cm]
Ancho de la Caja	22.3 in [56.6 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.7 lb [4.8 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante 2U para Rack
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

