

Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

N° de produit: CABSHELF22



L'étagère fixe montée en rack 2U 22 pouces CABSHELF22 vous permet d'ajouter une étagère 2U compacte à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces équipés d'un système de montage en façade. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Nos étagères de qualité supérieure ont été conçues pour s'adapter avec facilité à des environnements de travail difficiles. Faites d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale, cette étagère fixe durable peut supporter jusqu'à 22 kg de matériel. Voici une solution idéale pour stocker du petit matériel non montable en rack, des outils, des périphériques ou des accessoires dans votre rack pour les garder à portée de main.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non montable
- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

### Spécifications techniques



- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19" : ce racks serveur 2U s'adapte à n'importe quel rack de 19" de large, y compris ceux de marques comme Dell, Lenovo, HPE. Peut accueillir vos données, votre réseau ou tout autre équipement jusqu'à 56 cm de profondeur
- Fait d'acier massif pressé à froid de 1,6 mm
- Montage en façade
- FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : d'une profondeur de 5cm, ce rack est conçue pour fonctionner avec n'importe quelle armoire ou rack d'équipement de 19". Elle fournit un espace de stockage supplémentaire pour le matériel fragile et peut stocker vos outils
- ASSISTANCE DE POINTE : StarTech.com offre une garantie à vie des produits et une assistance technique à vie gratuite pour cette étagère ou ce tiroir de rack de serveurs solide 2U conforme au TAA. C'est le choix des pro. de l'IT depuis plus de 30 ans

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Epaisseur du boîtier	0.1 in [1.6 mm]
Largeur interne	17.4 in [44.3 cm]
Longueur du produit	22.0 in [55.9 cm]
Largeur du produit	18.3 in [46.5 cm]

Hauteur du produit 3.5 in [88.0 mm]

Poids du produit 8.2 lb [3.7 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 23.0 in [58.5 cm]

Package Width 22.3 in [56.6 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Poids brut 10.7 lb [4.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Étagère pour rack 2U

Vis M5

Écrous cage M5

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

