

2U Server Rack Schap - Universele Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 23kg - Diepte 55cm (22") - Zwart

Productcode: CABSHELF22



Met de CABSHELF22 2U 22 inch diepe vaste plank kunt u een compacte 2U-plank toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast die de optie heeft tot montage aan de voorkant. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Onze hoogwaardige rackplanken zijn ontworpen om ruwe werkomgevingen met gemak te weerstaan. Deze duurzame vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst staal en heeft een draagvermogen van maximaal 22kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag van compacte, niet in een rack monteerbare apparatuur, gereedschap, randapparatuur of accessoires in uw rack.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur
- Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" FIT:** Deze 2U serverrack shelf is ontworpen om te passen in elk 19" breed netwerk rack of behuizing, inclusief merken zoals APC, Dell, Lenovo, HPE, en biedt plaats aan uw data, IT, netwerk of andere apparatuur tot een diepte van 56cm (22")
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige schapplank is gemaakt van duurzaam SPCC koudgewalst staal en ondersteunt een totaalgewicht van 23 kg, waardoor het de perfecte rack shelf oplossing is voor elke omgeving
- **STRUCTURELE INTEGRITEIT:** Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterraand die een minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen of verwijderen van apparatuur
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met een diepte van 56 cm (22") past dit rack-mount schap in elke 19" server rack; het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware, en kan worden gebruikt om gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 2U rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.1 in [1.6 mm]
Interne breedte	17.4 in [44.3 cm]
Lengte product	22.0 in [55.9 cm]

Breedte product	18.3 in [46.5 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	8.2 lb [3.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	23.0 in [58.5 cm]
Package Width	22.6 in [57.3 cm]
Package Height	4.4 in [11.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.1 lb [5.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2U rack schap
	4 - M5 schroeven
	4 - M5 moeren
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.