Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

ID prodotto: ST7320USBC

L'hub combo a 6 porte USB 3.2 Gen 1/2.0 ST7320USBC presenta una speciale porta dedicata ad alto output per la ricarica che consente di ricaricare dispositivi USB fornendo fino a 2A di alimentazione oppure permette di aggiungere 2 porte USB 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0 al computer tramite una singola connessione host USB 3.2 Gen 1.

L'hub comprende un adattatore di alimentazione esterno che, una volta collegato, permette di ricaricare vari dispositivi elettronici portatili (ad es. iPhone® o altri Smartphone), anche senza disporre di una connessione USB a un computer host.

Offrendo un design unico, che comprende porte USB lungo 3 lati dell'hub, nonché una combinazione di porte USB 2.0 e 3.0, questo hub USB versatile e flessibile è l'ideale per i computer desktop e i laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Operating System Independent

Applicazioni

• Consente di aggiungere più porte USB 3.0 e 2.0 a un computer al fine di supportare le connessioni a più dispositivi

• Consente la ricarica di uno smartphone

• Per la ricarica di dispositivi portatili ad alta potenza (come tablet) che richiedono particolari porte USB ad alto output per il caricamento

• Facilita l'accesso a porte USB difficilmente accessibili, poiché l'hub può essere posto nella posizione più comoda (purché sia alla portata del cavo)

• Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

Caratteristiche

• 2 porte USB 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0 accessibili contemporaneamente

• Porta USB ad alto output da 2 Amp (DCP) dedicata per la ricarica

• Include un adattatore di alimentazione da 20 watt e un cavo USB 3.2 Gen 1 host

• Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l’installazione di driver o software aggiuntivi

• Interfaccia host conforme a USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Connessione host USB-C	No
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porte	7
	Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	ID chipset	VIA/VLI - VL817

Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
	Porte esterne	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	4 A
	Tipo presa	H
	Consumo energetico	20
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)

	Umidità	5~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	3.9 in [99.0 mm]
	Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	2.6 oz [74.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.8 in [12.1 cm]
	Larghezza del Pacco	5.5 in [13.9 cm]
	Altezza del Pacco	4.1 in [10.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub USB a 6 porte
		1 - Cavo USB 3.0
		4 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.