Adaptador Concentrador Hub USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

ID del Producto: ST7320USBC

El Concentrador Combo USB 3.0/2.0 de 6 puertos, ST7320USBC dispone de un puerto de carga dedicado de alta potencia especial que se puede utilizar para cargar dispositivos USB ya que suministra hasta 2A de energía, o para agregar 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a un computador a través de una sola conexión USB 3.0 del host.

El concentrador incluye un adaptador de corriente externo que cuando está conectado permite cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles (como un iPhone® o algún otro Smartphone), incluso sin una conexión USB al computador host.

Un diseño único que ofrece puertos USB distribuidos a lo largo de 3 lados del concentrador, así como una combinación de puertos USB 2.0 y 3.0, este concentrador USB versátil y flexible es ideal para usar con laptops y computadores de escritorio.

El concentrador USB 3.0/2.0, ST7320USBC cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite agregar múltiples puertos USB 3.0 y USB 2.0 a un sistema informático para conectar más dispositivos

• Cargue un Smartphone

• Permite cargar dispositivos portátiles de altos requisitos de alimentación (como las tabletas) que necesitan puertos USB de alta potencia

• Facilita la accesibilidad a puertos USB ya que se puede instalar en un lugar conveniente (siempre que esté al alcance del cable)

• Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

• 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a los que se puede acceder simultáneamente

• Un Puerto de Carga Dedicado (DCP) USB de alta potencia de 2 Amp

• Incluye un adaptador de alimentación de 20 vatios y un cable USB 3.0 anfitrión

• Compatibilidad universal multiplataforma, que no requiere controladores ni software adicional

• Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)		
	Puertos Externos	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Tipo de Enchufe	H
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		

	Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
	Humedad	HR 5~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	de Escritorio
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	3.9 in [99.0 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso del Producto	2.6 oz [74.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
	Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
	Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB de 6 puertos
		1 - Cable USB 3.0
		4 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.