

Bandeja para Rack 2U - Bandeja Ventilada Voladiza para Racks 19" de Equipos de Red - Acero de Servicio Pesado - Capacidad: 23 kg - Estante 2U de 56 cm de Profundidad, Negro

ID del Producto: CABSHELF22V



La Charola Ventilada de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22V permite agregar una charola compacta de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal.

Nuestras charolas para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a disminuir la temperatura en el rack. Fabricada en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, esta charola fija para rack de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

## Características

- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Esta charola 2U de rack para servidores está diseñada para adaptarse a cualquier rack o gabinete para servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas como APC, Dell, Lenovo, HPE, y puede acomodar sus equipos de datos, TI, redes u otros con una profundidad de hasta 22" (560mm)
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La charola ventilada del estante en voladizo asegura un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores. También funciona muy bien para mantener frescos equipos de TI y audiovisuales en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, el estante de armario de montaje frontal garantiza la durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 22 kg, lo que lo convierte en la solución de estante de rack perfecta para cualquier entorno
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con 22 pulgadas de profundidad, esta charola de montaje en rack fijo está diseñado para funcionar con cualquier gabinete o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica, e incluso puede almacenar sus herramientas o accesorios de audio/video
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA**: Respaldo con una garantía de por vida y con soporte técnico gratuito de por vida. StarTech.com ha sido la elección de los profesionistas de TI y de las empresas durante más de 30 años

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.7 lb [23 kg]
-----------------------------------	-----------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	22.0 in [55.9 cm]

Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	6.3 lb [2.8 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.7 in [55.2 cm]
Ancho de la Caja	24.8 in [63.1 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.9 lb [4.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante para Rack 2U Profundidad 22 pulgadas
	4 - Destornilladores M6
	4 - Tuercas Jaula M6
	4 - Arandelas Plásticas M6
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.