

Bandeja para Rack 2U - Bandeja Ventilada Voladiza para Racks 19" de Equipos de Red - Acero de Servicio Pesado - Capacidad: 23 kg - Estante 2U de 56 cm de Profundidad, Negro

ID del Producto: CABSHELF22V



El Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22V permite agregar un estante compacto de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal.

Nuestros estantes para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a disminuir la temperatura en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## **Aplicaciones**

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

## Características



- AJUSTE UNIVERSAL DE 19": Bandeja ventilada para rack de servidor 2U se ha diseñado para adaptarse a cualquier rack de 19" de ancho, y alberga, hasta 56cm (22") de profundidad, equipos de datos, informáticos, redes u otros no aptos para montaje en rack
- OPTIMIZA LA VENTILACIÓN: La placa ventilada de la bandeja 2U voladiza asegura un flujo de aire para disipar el calor en los servidores; también sirve para disminuir la temperatura de los equipos informáticos y audiovisuales de su casa, estudio u oficina
- DISEÑO DURADERO Y DE SERVICIO PESADO: Construido con acero laminado en frío SPCC, la robusta bandeja ventilada para rack garantiza durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 23kg, una solución de estante para rack perfecta para cualquier entorno
- FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Con 55cm (22") de profundidad, esta bandeja fija para rack está diseñada para funcionar con cualquier rack de equipos de 19"; ofrece espacio de almacenamiento adicional para hardware fundamental, herramientas o accesorios de AV
- SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA: Esta bandeja para rack está respaldada con la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratis. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de la informática y las empresas durante más de 30 años

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Tipo de Marco	Acero
	Altura U	2U
	Gestión de cables	No
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	50.7 lb [23 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	22.0 in [55.9 cm]
	Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]



Peso del Producto 6.3 lb [2.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 21.7 in [55.2 cm]

Ancho de la Caja 24.8 in [63.1 cm]

Altura de la Caja 6.7 in [16.9 cm]

Peso (de la Caja) del 8.9 lb [4.0 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante para Rack 2U Profundidad 22 pulgadas

4 - Destornilladores M6

4 - Tuercas Jaula M6

4 - Arandelas Plásticas M6

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.