Récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5

Nº de produit: STUTPRXLEU

Le récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5 (Série UTPE) STUTPRXLEU peut être installé avec les extendeurs VGA 4 ports, 8 ports ou à plaque murale sur câble Cat5 StarTech.com (ST124UTPE/ST128UTPE) pour connecter des écrans distants situés jusqu'à 290 m de la source. Prenant en charge une résolution maximale de 1900x1200 (la résolution varie selon la distance), ce récepteur VGA sur câble Cat5 offre un contenu vidéo d'une qualité remarquable à votre écran distant. En outre, le récepteur STUTPRXL est fourni avec un support de fixation pour une installation facilité et des options de fixation polyvalentes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l’attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

• Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé

• Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l’éducation et l’industrie.

Spécifications techniques

- Compatibilité avec les transmetteurs ST124UTPE et ST128UTPE série UTPE
- Prise en charge d'une résolution maximale de 1920x1200 (la résolution varie selon la distance)
- Distance maximale de 290 m
- Support de fixation compris

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
	Prise en charge audio	Non
	Mode cascade	Non
Performance		
	Longueur max. de câble	984.0 ft [300 m]
	Distance max.	300m [984ft]
	Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 50m (150ft)
		1600x1200 @ 100m (300ft)
		1280x1024 @ 180m (550ft)
		1024x768 @ 200m (620ft)
		800x600 @ 300m (950ft)
Connecteur(s)		
	Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus

	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	0.6A
	Consommation électrique	7.2
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	0.4 in [10 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.1 in [0.2 cm]
	Poids du produit	16.8 oz [476.3 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.1 in [13 cm]
	Package Width	6.0 in [15.2 cm]
	Package Height	2.5 in [63 mm]
	Poids brut	0.7 lb [0.3 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Récepteur UTP longue portée
		1 - Support de fixation (avec vis)
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis