1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ（PCパソコンCPU切替器）
OSD機能/ケーブル付

製品ID: SV1631DUSBUK

ラックマウント対応16ポートUSB
KVMスイッチキット。16台のサーバ／PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。

このUSB
KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大16台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。

1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大136台のコンピュータの制御が可能です。

認証、レポート、互換性

用途

· 単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理

· 複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ

· PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避

・データセンターのマルチシステム用の中央管理

・コロケーション/ISP施設でのシステム管理

・生産ラインコンピュータの制御および管理

製品の特長

・1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱

・USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応

・選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション

・接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能

・システム能力を拡張するカスケード構成

・ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス

・割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択

・プラグアンドプレイ式システム構成

ハードウェア		
	保証に関する方針	3 Years
	オーディオ	なし
	KVM・ポート	16
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	VGA
	マルチモニター	1
	ラック取り付け可能	あり
	ケーブル同梱	あり
	デイジーチェーン型	あり
性能		
	OSD &ホットキーサポート	あり
	IPコントロール	なし
	ホットキー選択	あり
	最大アナログ解像度	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz – Wide Screen)
	ワイド画面サポート	あり
	最大ユーザー数	1

	最大カスケードコンピューター	136
	ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー、OSD（オンスクリーンディスプレイ）
	MTBF	158000 時間
コネクタ		
	コンソールインターフェース	2 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 – VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
	ホストコネクタ	16 – VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
インジケータ		
	LEDインジケータ	16 – 緑 – PCオンライン
		1 – 緑ー電源入
		16 – 赤 – 選択されたPC
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.6A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
環境条件		
	動作温度	5&degC to 40° C (41° F to 104° F)
	保存温度	-20&degC to 60° C (-4° F to 140° F)
	湿度	0～80%相対湿度
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	スチール
	製品縦	43.8 cm [17.2 in]

	製品横	18.0 cm [7.1 in]
	製品高さ	4.5 cm [1.8 in]
	製品深さ	190 mm [7.5 in]
	製品重量	2.4 kg [5.3 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	59.3 cm [23.3 in]
	パッケージ横	26.4 cm [10.4 in]
	パッケージ高さ	12.5 cm [4.9 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	5.9 kg [13.0 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 16ポートUSB KVMスイッチ
		2 - 取り付け金具
		16 - 1.8m 2-in-1 USB VGA KVMケーブル
		1 - ネジキット
		4 - フットパッド
		1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
		1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。