

Estante 2U Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores de 19 Pulgadas - de Acero de Servicio Pesado - Capacidad de Carga de 20kg - 16" de Profundidad - Negro

ID del Producto: CABSHELF



El estante universal negro para rack de servidores CABSHELF ayuda a organizar eficazmente el hardware y los accesorios de su ordenador de misión crítica añadiendo un estante fijo con capacidad para albergar hasta 20kg.

De instalación universal en cualquier armario o rack de servidores de 19" de montaje frontal estándar, el estante para rack está fabricado con acero robusto laminado en frío para una durabilidad a largo plazo.

Respaldado por una garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas
- Espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

Características

- AJUSTE UNIVERSAL DE 19": Este estante de rack para servidores 2U está diseñado para ajustarse a cualquier rack de 19" de ancho, incluyendo APC, Dell, Lenovo, HPE y puede acomodar sus equipos de datos, redes u otros de hasta 16" de profundidad

- **DISEÑO de SERVICIO PESADO DURABLE:** Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, el estante robusto para armarios de montaje frontal soporta un peso total de 23kg, lo que lo convierte en la solución de estantes perfecta para cualquier entorno
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** El estante en voladizo para montaje en rack puede instalarse en 2 orientaciones: Con el labio frontal del estante hacia abajo o con el labio hacia arriba para evitar que su ordenador, equipos o accesorios de AV u otros, se deslicen
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Este estante de 16" de profundidad está diseñado para cualquier rack de 19". Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica, para almacenar sus herramientas o accesorios de audio/vídeo
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA:** Este estante de 2U cumple con TAA y está respaldado con una garantía de por vida y soporte técnico. StarTech.com ha sido la elección de profesionales informática y empresas durante más de 30 años

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.2 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Profundidad Interna	15.7 in [40 cm]
Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
Ancho del Producto	17.4 in [44.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [88.0 mm]
Peso del Producto	6.4 lb [2.9 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.3 in [56.7 cm]
---------------------	-------------------

Ancho de la Caja 16.9 in [43.0 cm]

Altura de la Caja 4.4 in [11.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.5 lb [3.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante Fijo
	Destornilladores M6
	Tuercas Jaula M6

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

