Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Nº de produit: SV211DPUA

Le commutateur KVM DisplayPort® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211DPUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles DisplayPort, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM DisplayPort USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM DisplayPort est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600 afin de permettre l'utilisation d'un grand écran DisplayPort pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.

• Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau

• Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

• REPLACED BY SV211DPUA4K

• REPLACE BY SV211DPUA4K

• Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 2560x1600

• Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation

• Conception peu encombrante, compact

• Câbles KVM intégrés et commutation distante

• Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®

• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

• Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu

• Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort

• Prise en charge du branchement à chaud

• Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui

	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	DisplayPort
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Spécifications audio	Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		1 - DisplayPort (20 broches)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		1 - DisplayPort (20 broches)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,

		2022
		Mac OS 10.6 à 10.9
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
		Si vous envisagez de convertir le KVM DisplayPort pour qu'il fonctionne avec différents écrans ou sources vidéo (HDMI ou VGA par exemple), des adaptateurs actifs sont nécessaires
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Indicateur de sélection du PC
Alimentation		
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	3.9 ft [1.2 m]
	Longueur du produit	3.5 in [88.0 mm]
	Largeur du produit	2.6 in [6.6 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]

	Poids du produit	13.0 oz [367.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Package Length	9.8 in [25.0 cm]
	Package Width	6.4 in [16.3 cm]
	Package Height	2.4 in [62.0 mm]
	Poids brut	16.9 oz [480.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - CD de logiciel
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis