

## Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

ID del Producto: CABSHELF



El Estante Universal Estándar para Gabinete o Rack de Servidores de color negro, CABSHELF ayuda a organizar de forma eficiente tanto el hardware de misión crítica como los accesorios mediante la incorporación de una plataforma fija con capacidad para albergar hasta 20 kg (44 lbs).

Este estante fabricado en resistente acero laminado en frío para brindar durabilidad a largo plazo se puede instalar en cualquier gabinete o rack de servidores de 19 pulgadas.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas
- Espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

### Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Este estante para rack de servidores 2U está diseñado para ajustarse a cualquier rack o armario de servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas y puede

alojar sus equipos de hasta 40cm de profundidad

- **DISEÑO RESISTENTE Y DURADERO:** Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC, el estante para rack de montaje frontal garantiza durabilidad y soporta un peso total de 20kg, lo que lo convierte en la solución perfecta para cualquier entorno
- **INTEGRIDAD ESTRUCTURAL:** Labio delantero y trasero orientado hacia abajo que ocupa un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los labios hacia abajo no interfieren al colocar o sacar el equipo del estante
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Este estante fijo de 16 pulgadas (40,64cm) para rack está diseñado para funcionar con cualquier armario o rack de 19 pulgadas - Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este estante para rack de servidores 2U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Profundidad Interna	15.7 in [40 cm]
Longitud del Producto	16.0 in [40.6 cm]
Ancho del Producto	18.9 in [48.0 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	5.1 lb [2.3 kg]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.4 in [49.4 cm]
Ancho de la Caja	22.4 in [57.0 cm]
Altura de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 lb [3.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Destornilladores M6
	4 - Tuercas Jaula M6
	1 - Estante 2U para Rack
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.