Estante 2U Bandeja Estándar para Gabinete Rack Universal de Servidores de 19 Pulgadas - Charola de Acero de Servicio Pesado - Capacidad de 20kg - 16" de Profundidad - Negro

ID del Producto: CABSHELF

El estante universal negro para rack de servidores CABSHELF ayuda a organizar eficazmente el hardware y los accesorios de su ordenador de misión crítica añadiendo un estante fijo con capacidad para albergar hasta 20kg.

De instalación universal en cualquier armario o rack de servidores de 19" de montaje frontal estándar, el estante para rack está fabricado con acero robusto laminado en frío para una durabilidad a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Aplicaciones

• Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

• Espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

Características

• AJUSTE UNIVERSAL DE 19": Este estante para rack de servidores 2U está diseñado para ajustarse a cualquier rack o gabinete de servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas y puede alojar sus equipos de hasta 40cm de profundidad

• DISEÑO RESISTENTE Y DURABLE: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC, el estante para racks de montaje frontal garantiza una larga durabilidad y soporta un peso total de 15kg, lo que lo convierte en la solución perfecta para cualquier entorno

• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL: Labio delantero y trasero orientado hacia abajo que ocupa un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los labios hacia abajo no interfieren al colocar o sacar el equipo del estante

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Este estante fijo de 16 pulgadas (40.64cm) para rack está diseñado para funcionar con cualquier gabinete o rack de 19 pulgadas - Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este estante para rack de servidores 2U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Altura U	2U
	Gestión de cables	No
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
	Profundidad Interna	15.7 in [40 cm]
	Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
	Ancho del Producto	17.4 in [44.3 cm]
	Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
	Peso del Producto	6.4 lb [2.9 kg]

Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	20.1 in [51.0 cm]
	Ancho de la Caja	17.4 in [44.1 cm]
	Altura de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.8 lb [4.0 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	4 - Destornilladores M6
		4 - Tuercas Jaula M6
		1 - Estante 2U para Rack
		1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.