Switch KVM HDMI - 4k 60Hz - Commutateur KVM Compact 2 Ports UHD/Ultra HD USB - KVM avec Câbles Audio, USB & HDMI 1,2m intégrés - Alimentation par Bus & Commutation à Distance - MacBook - ThinkPad

Nº de produit: SV211HDUA4K

Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports HDMI 4K à 60 Hz SV211HDUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs HDMI équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.

Le commutateur KVM double HDMI prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran HDMI pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM HDMI est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• Accédez à deux ordinateurs HDMI et manipulez-les à partir d'une seule station de travail à des résolutions 4K à 60 Hz

• S'intègre rapidement et facilement à votre installation grâce aux câbles KVM de 4 pieds intégrés et à un design peu encombrant

• Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation

• Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS

• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

• Commutation audio/micro indépendante pour un son analogique ininterrompu (3,5 mm) et prise en charge audio HDMI

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s (USB 2.0)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Entrée et sortie audio à deux canaux
	Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
	MTBF	1 012 884 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - HDMI
		2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	Connecteurs hôte	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		2 - HDMI
		4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

		Mac OS 10.6 à 10.9
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Orange
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par bus
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 ~ 40C
	Température de stockage	-20 ~ 60C
	Humidité	Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	52.0 in [132.0 cm]
	Largeur du produit	3.8 in [9.7 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
	Poids du produit	15.2 oz [431 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

	Longueur du Paquet	9.8 in [24.9 cm]
	Largeur du Paquet	6.4 in [16.2 cm]
	Hauteur du Paquet	2.5 in [6.3 cm]
	Poids brut	1.2 lb [0.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis