


Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores de 19 Pulgadas - de 10 Pulgadas (254mm) de Profundidad - Acero de Servicio Pesado - Capacidad de 20kg - Negro

ID del Producto: CABSHELFV1U



Esta bandeja 1U para racks le permite agregar 25cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Puede instalar la bandeja 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

## Características

- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Esta bandeja ventilada 1U está diseñada para adaptarse a prácticamente cualquier rack de 19 pulgadas y puede acomodar una profundidad interna de 10" (25cm) para sus equipos de datos, informática, redes u otros
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: El estante asegura un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores; también funciona muy bien para mantener frescos sus equipos informáticos y audiovisuales en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO RESISTENTE Y DURABLE**: Construido con acero laminado en frío comercial SPCC, el robusto estante garantiza una larga durabilidad y soporta un peso total de 20kg, lo que lo convierte en la solución de rack perfecta para cualquier entorno
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con 10 pulgadas (254mm) de profundidad, este estante fijo de montaje en rack está diseñado para funcionar con cualquier rack de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA**: Este estante para montaje en bastidor de servidor ventilado 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.1 in [43.5 cm]
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	4.0 lb [1.8 kg]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.0 in [28.0 cm]
Ancho de la Caja	20.6 in [52.3 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 lb [2.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	1 - Estante 1U Fijo

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.