2-Port USB DVI KVM Switch-Set mit Kabeln, USB 2.0 Hub und Audio

Produkt-ID: SV211KDVIEU

Das 2-Port-USB DVI KVM-Switch-Set SV211KDVIEU mit Kabeln, USB 2.0-Hub und Audio bietet Steuerung von 2 DVI-fähigen, USB-gesteuerten Computern und unabhängiges Wechseln von Audio/Mikrofon für ununterbrochenes Audio beim Wechseln zwischen PCs. Dieser USB+DVI KVM-Switch bietet Unterstützung für hochauflösendes digitales (1920 x 1200) und analoges (2048 x 1536) Video sowie einen integrierten USB 2.0-Hub, dank dem Sie 2 Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte mit mehreren Computern verwenden können. Dieser kompakte DVI KVM ist mit Mac®-, Linux- und Windows®-basierten Computern kompatibel und eine hervorragende platzsparende Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen, einschließlich SOHO (kleine Büros oder Heimbüros, engl. Small Or Home Offices), Spielen, Multimediaproduktion usw. Als vollständige, betriebsfertige Lösung umfasst dieser DVI KVM-Switch zwei 1,2 m lange DVI/Audio- und Mikrofonkabel für eine einfache Computerverbindung mit dem Switch und zur Vermeidung von Kabelgewirr. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Ideal zum Platzsparen beim Arbeiten mit mehreren Desktops, Workstation und Servern

• Duale Systemsteuerung für Einzelarbeitsplätze in Home-/SOHO-/Multimedia-Umgebungen

• Ideal für Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie CAD/CAM-Anwendungen mit Bedarf für hochauflösende Displays

• Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler und PC-Fans

Merkmale

• Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital) und 2048 x 1636 (analog).

• Dank integriertem USB 2.0-Hub können bis zu zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern verwendet werden.

• Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung

• Kompaktes Design spart Platz

• Computerauswahl durch Drucktaste, Tastenkombinationen und Wechselsoftware (für Windows/Mac)

• Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von Computern ohne Herunterfahren

• LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung des Status

• Entspricht den Spezifikationen von USB 2.0/1.1

• HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja

	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
	DVI-Unterstützung	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	Max. Analogauflösungen	2048x1536
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		1 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Hostanschlüsse	2 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB B (4-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Anzeige für Stromversorgung/Computerauswahl
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter

	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.4A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	10
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Weiß
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	6.1 in [15.4 cm]
	Produktbreite	6.1 in [15.5 cm]
	Produkthöhe	1.1 in [2.7 cm]
	Produkttiefe	2.6 in [65 mm]
	Produktgewicht	5.6 oz [160.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.1 in [20.5 cm]
	Paketbreite	5.5 in [14.0 cm]

	Pakethöhe	7.1 in [18.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2-Port KVM
		2 - 1,2 m USB-Kabel
		2 - 1,2 m DVI/Audio- und Mikrofon-Kabel
		1 - Netzadapter
		1 - Software-CD
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.