


1U serverrackhylla - Universell ventilerad fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 20 kg - 25 cm djup hylla, svart

Produkt ID: CABSHELFV1U



Med denna 1U rackhylla får du 25 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp. Hyllan är ventilerad för att förbättra luftflödet och sänka temperaturerna i racket.

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCC-handelskvalitet.

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Lägg till extra förvaringsutrymme för oundgänglig hårdvara och utrustning

## Funktioner

- **UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM:** Denna 1U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 25 cm för din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning som inte är rackmonterad
- **MAXIMERAD VENTILATION:** Den ventilerade plåten på den fribärande rackhyllan säkerställer ett konsekvent luftflöde för att effektivt avleda värme från servrar; det fungerar också utmärkt för att hålla din dator och AV-utrustning sval i ditt hem, studio eller kontor
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 20 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 25 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** Denna ventilerade 1U-hylla för serverrackmontering har livstidsgaranti, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar i veckan, under hela livstiden

### Hårdvara

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Garantipolicy      | Lifetime      |
| Ramtyp             | Stål          |
| U-höjd             | 1U            |
| Kabelhantering     | Nej           |
| Industristandarder | EIA/ECA-310-E |

### Prestanda

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 44.1 lb [20 kg] |
|------------------------------|-----------------|

### Särskilda anmärkningar/krav

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Obs. | Inkluderar 4 x C-koppbrickor |
|------|------------------------------|

### Utseende

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Färg       | Svart             |
| Kabinettyp | Stål              |
| Inre bredd | 17.1 in [43.5 cm] |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktlängd | 19.0 in [48.3 cm] |
| Produktbredd | 9.8 in [25.0 cm]  |
| Produkthöjd  | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Produktvikt  | 4.0 lb [1.8 kg]   |

#### Förpackning

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Platt paket (montering krävs) | Nej               |
| Förpackningsantal             | 1                 |
| Paketets längd                | 11.0 in [28.0 cm] |
| Paketets bredd                | 20.6 in [52.3 cm] |
| Paketets höjd                 | 2.5 in [6.3 cm]   |
| Fraktvikt (förpackning)       | 4.6 lb [2.1 kg]   |

#### Vad det är i lådan

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ingår i paketet | 4 - M6 skruvar       |
|                 | 4 - M6 korgmuttrar   |
|                 | 1 - 1U fast hyllplan |

#### Warranty Information

|          |           |
|----------|-----------|
| Warranty | Livslängd |
|----------|-----------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.