Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza

ID prodotto: SV211USB

Il cavo Switch KVM VGA a 2 porte SV211USB consente di controllare due PC VGA dotati di USB con singolo monitor, tastiera e mouse.

Per consentire di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo switch KVM USB VGA è caratterizzato da un design compatto con cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema. Inoltre, lo switch KVM è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro.

Questo switch KVM VGA offre supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 offrendo la possibilità di gestire un display VGA ad alta risoluzione. Per una semplice commutazione tra i sistemi collegati, lo switch KVM e dotato di un pulsante sul cavo integrato da 1,5 m, oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac®.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Mac OS Mavericks

Applicazioni

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse

• Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici

• Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni fino a 2048x1536

• Commutazione tra PC mediante pulsante, scelte rapide da tastiera o software di commutazione (incluso)

• Design minimale che permette di risparmiare spazio

• Cavi KVM integrati con switch remoto

• Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®

• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

• Supporta la funzione hot-plug

• Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Audio	No
	Porte KVM	2
	Interfaccia PC	USB
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No

Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i		
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Note/requisiti speciali		
	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	33.5 in [850 mm]
	Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
	Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	11.3 oz [321 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	9.8 in [24.9 cm]
	Package Width	6.4 in [16.2 cm]
	Package Height	2.5 in [6.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	14.2 oz [402.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - CD software
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.