

Estante Bandeja Ventilado Cantilever 2U de Profundidad Fija para Armario Rack de Servidores de 19 Pulgadas - en Acero de Servicio Pesado - 22kg de Carga - 16" (406,4mm) - Negro

ID del Producto: CABSHELFV



El Estante Ventilado Universal de Montaje en Rack 2U con 16 pulgadas de Profundidad, CABSHELFV permite agregar un estante compacto de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Nuestros estantes para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a disminuir la temperatura en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg (50 lbs) - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Características

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Cabe en cualquier rack estándar de 19"
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
- Diseño de montaje frontal
- Soporta hasta 22 kg (50 libras)
- Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	50.0 lb [22.6 kg]
-----------------------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	16.0 in [40.6 cm]
Altura del Producto	3.5 in [88.0 mm]
Peso del Producto	5.6 lb [2.5 kg]

Información de la



Caja

Longitud de la Caja	22.0 in [56.0 cm]
Ancho de la Caja	16.5 in [42.0 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [100.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 lb [3.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante Fijo para Rack 2U
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

