

Ripiano Rack 19" 2U - Mensola Universale ventilata per Server Rack e Armadi di Rete -  
Scaffale a sbalzo per rack 19 pollici - Acciaio resistente - Capacità di peso 23kg -  
Profondità 41cm - Nero

ID prodotto: CABSHELFV



Il ripiano per montaggio a rack universale con fessure con profondità di 16" 2U CABSHELFV permette di aggiungere un ripiano 2U compatto praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

I nostri ripiani per rack con fessure migliorano il flusso d'aria e favoriscono il mantenimento di basse temperature nel rack. Realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale, questo resistente ripiano rack fisso può sostenere apparecchiature con un peso massimo di 22 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma ridotto, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli facilmente accessibili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

## Caratteristiche

- **MENSOLA UNIVERSALE 19"**: Questo scaffale 2U ventilato per il montaggio su server rack è progettato per adattarsi a qualsiasi rack 19 pollici. Con una profondità interna di 16" (41cm) è ideale per rack dati, di rete o altre attrezzature non montabili su rack
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo robusto vassoio montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 23 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE**: Con 41 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE**: Con supporto a vita e assistenza tecnica gratuita multilingue questo scaffale ventilato 2U per montaggio su server rack, conforme alla normativa TAA, è la scelta dei professionisti IT e delle aziende da oltre 30 anni

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

---

### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.1 in [1.6 mm]

Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	16.0 in [40.6 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	5.6 lb [2.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.9 in [47.9 cm]
Larghezza del Pacco	22.1 in [56.2 cm]
Altezza del Pacco	4.2 in [10.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.0 lb [3.2 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano rack fisso 2U
	4 - Viti M5
	4 - Dadi ingabbiati M5
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.