

Ripiano Rack 19" 2U - Mensola universale per rack dati e armadi rack da 19 pollici - Acciaio resistente - Scaffale Rack shelf - Capacità di carico 56kg - Profondità 46 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELFHD



Il robusto ripiano per montaggio a rack fisso con profondità di 18" 2U CABSHELFHD permette di aggiungere un ripiano 2U ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale.

Questo ripiano per server rack ad alta capacità è realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale e offre la resistenza supplementare per sostenere attrezzature con un peso massimo di 56 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

Caratteristiche

- VASSOIO 19" UNIVERSALE: Questo scaffale per server 2U è progettato per adattarsi a qualsiasi rack

da 19", comprese le principali marche come APC, Dell, Lenovo, HPE e può ospitare le vostre apparecchiature dati, di rete fino a 18" (46 cm) di profondità.

- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 56 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **INTEGRITÀ STRUTTURALE:** Costruito con bordo anteriore e posteriore rivolti verso l'alto che occupano uno spazio minimo in altezza preservando lo spazio verticale del ripiano per le apparecchiature. Non interferisce con l'installazione delle periferiche
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** Con 46 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo solido scaffale/tray per server 2U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	124.7 lb [56.6 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.4 in [44.3 cm]
Profondità interna	18.0 in [45.7 cm]
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]

Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	9.4 lb [4.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.8 in [52.8 cm]
Package Width	21.3 in [54.2 cm]
Package Height	5.1 in [13.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.0 lb [5.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano rack 2U
	8 - Viti M6
	8 - Dadi ingabbiati M6
	8 - Rondelle M6 in plastica
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.