

2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Traglast 34 kg

Produkt-ID: CABSHF2POST2



Durch den Server-Rack-Fachboden mit 2 Stützen lässt sich fast jedes standardmäßige Server-Rack um einen fest in der Mitte montierten Fachboden mit 2 Stützen und hoher Tragekapazität erweitern.

Unser 2-HE-Rack-Fachboden ist mit EIA 310 konform und passt daher in die meisten standardmäßigen 2-Stützen-Racks mit 48 cm. Die im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterungen können an Stützen mit unterschiedlicher Tiefe angepasst werden. Dadurch ist dieser Rack-Fachboden zur mittigen Montage eine universelle Aufbewahrungslösung für Racks mit 2 Stützen.

Dieser haltbare Netzwerk-Rack-Fachboden mit 2 Stützen wurde aus hochwertigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt und trägt bis zu 34 kg an Geräten - eine perfekte Lösung zur montagefreien Lagerung von Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehörteilen, damit sie jederzeit leicht zugänglich sind.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Angeboten von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Lässt sich mit den meisten 48 cm breiten 2-Stützen-Racks verwenden

Merkmale

- **UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT:** 2 HE-19-Zoll-Netzwerkschrank für Fachböden mit einer Tiefe von 20 Zoll für universellen Einbau in jedes vorhandene EIA 30-konforme Rack mit 2 Stützen und M6-Käfigmuttern und -Schrauben für die Montage der Fachböden
- **MITTIGE MONTAGE DES FACHBODENS:** Das Design für die mittige Montage ermöglicht es, dass die Geräte auf der Schublade vor den Stützen des Racks sitzen, um die Installation und das Verlegen der Kabel zu erleichtern
- **LANGLEBIGES DESIGN:** Robustes doppelseitiges Kragarmregal aus langlebigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität trägt bis zu 34 kg an Geräten
- **EINFACHER ZUGRIFF:** Kann für Modems, Router, WLAN-Zugangspunkte und andere IT-/Netzwerk-/Telekommunikationsgeräte verwendet werden, die nicht in einem Rack montiert werden können, oder für die Aufbewahrung von und den Zugriff auf häufig verwendete Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien
- **LEBENSLANGE GARANTIE:** StarTech.com bietet technischen Support rund um die Uhr, ist seit 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis und führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch

Hardware

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Garantiebestimmung | Lifetime |
| U-Höhe | 2U |
| Kabelmanagement | Nein |
| Industrienormen | EIA/ECA-310-E EIA/ECA-310-E |

Leistung

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 75.1 lb [34 kg] |
|------------------------------|-----------------|

Physische Eigenschaften

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|



| | |
|----------------|-------------------|
| Gehäusotyp | Stahl |
| Interne Breite | 17.2 in [43.6 cm] |
| Produktlänge | 20.0 in [50.8 cm] |
| Produktbreite | 19.0 in [48.3 cm] |
| Produkthöhe | 3.5 in [88.0 mm] |
| Produktgewicht | 8.8 lb [4.0 kg] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length | 21.7 in [55.0 cm] |
| Package Width | 21.3 in [54.0 cm] |
| Package Height | 4.3 in [11.0 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 12.0 lb [5.4 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Im Paket enthalten | Rack-Fachboden |
| | M6-Schrauben |
| | M6-Käfigmuttern |
| | M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

