

Étagère pour Rack de Réseau 2U 19" à 2 Montants - Étagère de Montage en Rack à Plateau en Porte-à-faux de 50,8cm de Profondeur pour Équipement AV/Data avec Écrous et Vis à Cage Capacité de poids de 34kg

Nº de produit: CABSHF2POST2



L'étagère de rack pour serveur à 2 montants vous permet d'ajouter une étagère fixe mi-hauteur haute capacité à presque tous les racks pour serveur à 2 montants standard.

Notre étagère de rack 2U est conforme à la norme EIA 310, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la plupart des racks à 2 montants standard de 19 pouces. Les supports de fixation inclus sont ajustables pour s'adapter à différentes profondeurs de montants, ce qui fait de cette étagère de rack de support central une solution universelle pour le stockage en rack à 2 montants.

Fabriquée en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, cette étagère fixée sur rack robuste à 2 montants peut supporter jusqu'à 34 kg d'équipements, une solution idéale pour stocker dans votre rack tous les équipements, outils, périphériques ou accessoires non prévus pour un montage en rack afin qu'ils restent facilement accessibles.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Ce produit bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Pour une utilisation avec la plupart des racks de serveurs 19 pouces, à 2 montants

## Spécifications techniques

- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE** : Étagère de réseau 2U 19" de 50,8cm de profondeur pour une adaptation universelle dans tout rack existant à 2 poteaux conforme à la norme EIA 30 et comprenant des écrous et des vis M6 pour le montage de l'étagère
- **ÉTAGÈRE À SUPPORT CENTRAL** : grâce à la conception en support, l'équipement du tiroir est situé devant les montants, ce qui facilite l'installation et l'acheminement des câbles
- **CONCEPTION DURABLE** : le tiroir cantilever double face robuste est fabriqué en acier laminé à froid commercial 14 SPCC durable et peut supporter jusqu'à 34 kg d'équipement
- **ACCÈS FACILE** : utilisable pour les modems, les routeurs, les points d'accès Wi-Fi et d'autres équipements informatiques/réseau/telco qui ne peuvent pas être montés dans un rack, ou pour stocker et accéder aux outils et fournitures fréquemment utilisés
- **GARANTIE À VIE** : StarTech.com offre une assistance technique 24 heures sur 24 ; grâce aux tests de compatibilité et de performances complets effectués sur tous nos produits, nous sommes le choix des professionnels des IT depuis 30 ans

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
---------------------------------	-----------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.2 in [43.6 cm]
Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	8.8 lb [4.0 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.7 in [55.2 cm]
Largeur du Colis	21.7 in [55.0 cm]
Hauteur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Poids brut	11.4 lb [5.2 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère de rack
	4 - Vis M6
	4 - Écrous cage M6
	4 - Rondelles à collerette en plastique M6

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis