


Ripiano Rack 19" 2U - Mensola Universale ventilata per rack e armadi di Rete da 19 pollici - Scaffale in Acciaio resistente - Capacità di peso 20kg - Profondità 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELFV1U



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le temperature basse nel rack.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

• Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.



## Caratteristiche

- MENSOLA UNIVERSALE 19": Questo scaffale 1U ventilato per il montaggio su server è progettato per adattarsi a qualsiasi rack 19 pollici. Con una profondità interna di 10" (25cm) è ideale per rack dati, di rete o altre attrezzature non montabili su rack
- MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server. Perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il robusto vassoio montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 20 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- FUNZIONALITÀ VERSATILE: Con 25 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE: questo mensola ventilata 1U per il montaggio su server rack è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Tipo frame	Acciaio
	Altezza U	1U
	Gestione cavi	No
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
Note/requisiti speciali		
	Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio



	Larghezza interna	17.1 in [43.5 cm]
	Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
	Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
	Peso prodotto	4.0 lb [1.8 kg]
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.0 in [28.0 cm]
	Package Width	20.6 in [52.3 cm]
	Package Height	2.5 in [6.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.6 lb [2.1 kg]
Contenuto della confezione		
COMCZIONE	Incluso nella confezione	4 - Viti M6
		4 - Dadi ingabbiati M6
		1 - Ripiano fisso da 1U
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

st L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.