Commutateur KVM 4 Ports VGA PS/2 avec Câbles - Switch KVM - 1920 x 1440

Nº de produit: SV411K

Le kit commutateur KVM PS/2 noir 4 ports SV411K, avec câbles vous permet de commander quatre ordinateurs à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement à touche directe et à bouton poussoir du panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés. Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Permettant un contrôle fiable et pratique de plusieurs ordinateurs depuis une seule station périphérique, le commutateur KVM prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 2048 x 1536 et inclut des câbles 3-en-1 (PS/2 et vidéo), offrant ainsi une solution KVM complète et prête à l'emploi.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Permet de contrôler 4 ordinateurs dotés de port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.

• Idéal pour les applications de centre d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements

d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.

• Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris.

• Contrôle de plusieurs systèmes informatiques depuis sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

• Les câbles uniques 3-en-1 inclus évitent les déconnexions intempestives des connecteurs de clavier et de souris.

• Prend en charge l'émulation de clavier et souris PS/2 permettant une réinitialisation du PC sans erreur.

• Tous les câbles sont connectés à l'arrière, garantissant ainsi une meilleure sécurité et une meilleure organisation du câblage.

• Le clavier et la souris permettent un branchement à chaud sans avoir à éteindre le KVM ou le PC.

• Prend en charge M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, les souris optiques.

• Intervalle de balayage automatique : 3, 8, 15, 30 secondes.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Prise en charge audio	Non
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	PS/2
	Type de vidéo du PC	VGA
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non

Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Longueur max. de câble	2 x 1,2 m et 2 x 1,8 m inclus
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1440
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	144000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation		
	Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-5 to 50 (23°F to 122°F)
	Température de stockage	-10 to 60 (14°F to 140°F)

	Humidité	0 à 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	7.3 in [18.5 cm]
	Largeur du produit	3.4 in [8.6 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.2 cm]
	Poids du produit	11.6 oz [328.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.4 in [23.8 cm]
	Package Width	7.2 in [18.4 cm]
	Package Height	3.6 in [9.2 cm]
	Poids brut	2.7 lb [1.2 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM compact 4 ports
		4 - Câbles KVM
		1 - Jeu de pieds en caoutchouc
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis