Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI - 4K de 30Hz - de Pantalla Doble

ID del Producto: SV431DHD4KU

Este conmutador KVM HDMI con 4 puertos le permite controlar cuatro computadoras equipadas con HDMI, mediante un solo mouse, teclado y monitor de hasta 4K a 30Hz. El conmutador KVM también incluye audio con entrada de 3.5mm y un concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0.

Compatible con resoluciones de ultra alta resolución de 4K a 30Hz, este conmutador KVM con 4 puertos HDMI puede procesar con claridad impecable las imágenes de pantallas duales HDMI, lo cual resulta ideal para aplicaciones gráficas que requieran capacidad UHD.

Este conmutador KVM de cuatro puertos ofrece dos puertos USB 3.0, así como cuatro puertos HID para teclado y mouse, de manera que usted pueda compartir dispositivos periféricos entre cada computadora y evitar el costo de utilizar equipos separados. El concentrador USB 3.0 cambia automáticamente sus dispositivos conectados a la computadora seleccionada, lo cual le evita las molestias de desconectar y reconectar periféricos.

Junto con la capacidad de video UHD dual, este conmutador KVM incluye puertos de audio bidireccionales de canales duales de 3.5mm. Este audio analógico independiente le permite compartir sus dispositivos de audio analógico, como altavoces o un micrófono, entre cada una de las computadoras conectadas, lo que le proporciona un control multimedia completo de sus sistemas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para aplicaciones que requieren dos pantallas de alta resolución como para diseño gráfico, imágenes de uso médico, señalización digital y diseño multimedia a través de cuatro computadoras

• Ideal para quienes necesitan compartir almacenamiento de alta velocidad en hasta cuatro sistemas

• Ideal para aplicaciones de profesionales creativos, como el diseño o la edición de video y sonido

Características

• Calidad de video en alta definición compatible con 2 pantallas de 4K a 30Hz

• Dos puertos USB 3.0 integrados y puertos independientes HID para teclado/mouse

• No requiere software ni controladores

• Compatible con auxiliar de audio separado de 3.5mm

• Compatible con conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Soporte de Audio	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	HDMI
	Soporte de Pantalla Doble	2
	Montaje en Rack	Opcional
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí

	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Resolución Digital Máxima	3840 x2160 @ 30Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	Especificaciones Generales	Compatibilidad con vídeo 3D: Sí
	MTBF	168000 horas
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - HDMI
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Conectores del Host	8 - HDMI
		4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - LED para estado de la fuente y ordenador seleccionado
		1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC

	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C~40°C
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C~60°C
	Humedad	0%~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
	Altura del Producto	2.5 in [6.3 cm]
	Peso del Producto	2.7 lb [1.2 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
	Ancho de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.9 lb [1.8 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - Guía rápida de inicio
		4 - Patas de Goma
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.