

Étagère de Rack de Serveur 2U - Plateau Cantilever Universel à Montage en Rack Ventilé pour Rack 19" - Acier Gros Calibre - Capacité de Poids 23kg - Étagère de 40cm de Profondeur, Noir

N° de produit: CABSHELFV



L'étagère ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces CABSHELFV vous permet d'ajouter une étagère 2U compacte à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces équipés d'un système de montage en façade. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Nos étagères ventilées pour rack améliorent la circulation de l'air et facilitent la diminution de la température à l'intérieur du rack. Faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale, cette étagère fixe durable peut supporter jusqu'à 22 kg de matériel. Voici une solution idéale pour stocker du petit matériel non montable en rack, des outils, des périphériques ou des accessoires dans votre rack pour les garder à portée de main.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non montable
- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19"** : cette étagère ventilée en rack 2U s'adapte à pratiquement n'importe quel rack de 19", peut être réglée à une profondeur de 41cm, vos équipements informatiques, votre réseau ou tout autre équipement non monté en rack
- **VENTILATION OPTIMALE** : la plaque d'étagère ventilée sur l'étagère du rack en porte-à-faux assure un flux d'air constant pour dissiper efficacement la chaleur sur les serveurs ; elle fonctionne également très bien pour garder votre ordinateur et votre équipement audiovisuel au frais dans votre maison, votre studio ou votre bureau
- **FABRICATION HAUTE QUALITÉ & DURABILITÉ** : Fabriquée en acier laminé à froid SPCC, l'étagère d'armoire montée à l'avant assure une durabilité à long terme et supporte un poids de 23kg, ce qui en fait la solution d'étagère parfaite pour tout environnement
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : d'une profondeur de 40cm, l'étagère montée en rack conçue pour fonctionner avec n'importe quelle armoire de 19". Elle fournit un espace de stockage supplémentaire pour le matériel et peut même stocker vos outils/accessoires
- **SUPPORT DE L'INDUSTRIE** : Nous offrons une assistance technique gratuite à vie sur cette étagère ventilée 2U pour serveur conforme à la norme TAA, et a été le choix des professionnels de l'IT et des entreprises depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Performance

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Epaisseur du boîtier	0.1 in [1.6 mm]

Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	16.0 in [40.6 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	5.6 lb [2.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.9 in [47.9 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Poids brut	7.0 lb [3.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère fixe pour rack 2U
	4 - Vis M5
	4 - Écrous cages M5
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis