Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Enlace Doble y Vídeo Doble - 4K 60Hz - KVM que Cumple con TAA

ID del Producto: SV431DL2DU3A

Este conmutador KVM para doble monitor DVI USB de doble enlace, 4 puertos, compatible con TAA, controla hasta cuatro ordenadores, cada uno con dos salidas de vídeo DVI de doble enlace. El conmutador también comparte un micrófono, un juego de altavoces, un teclado y un ratón a lo largo de los cuatro ordenadores conectados e incluye un concentrador USB integrado de 2 puertos.

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con el uso de una estación de trabajo con doble monitor DVI de doble enlace, lo cual aumenta su productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.

El concentrador USB 3.0 integrado de 2 puertos le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente. La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

Compatible con audio estéreo y micrófonos, esta caja de conmutador KVM conecta todos los dispositivos necesarios con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Imágenes de alta resolución para uso médico

• Control de servidores de señalización digital de alta resolución

• Diseño y producción multimedia

## Características

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.

• Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 pantallas multimedia HD

• Disfrute de resoluciones superiores de 2560 x 1600 a 60Hz, gracias a la compatibilidad con DVI de doble enlace

• Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos

• Compatible con audio de 3,5mm, con entradas de altavoz y micrófono dedicadas

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Soporte de Audio | Sí |
| Cantidad de Puertos KVM | 4 |
| Plataformas Admitidas | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Tipo de Video PC | DVI |
| Soporte de Pantalla Doble | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Montaje en Rack | No |
| | Cables Incluidos | No |
| | Estándares Industriales | USB 3.0 |
| | Sistema En Cascada | No |
| Rendimiento | | |
| | Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No |
| | Soporte DVI | Sí - Doble Enlace |
| | Control IP KVM | No |
| | Hot-Key Selection | Sí |
| | Resolución Analógica Máxima | 2048 x 1536 |
| | Resolución Digital Máxima | 2560 x 1600 |
| | Resoluciones Admitidas | Minimum 640 x 480 |
| | Pantalla Plana Soportada | Sí |
| | Especificaciones de Audio | Audio estéreo de 2 canales |
| | Escaneo Automático | 3, 8, 15 y 30 segundos |
| | Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| | Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo |
| Conector(es) | | |
| | Interfaz(ces) de Consola | 2 - DVI-I (29 pines) |
| | | 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 |
| | | 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2 - Entrada de audio de 3,5mm |
| | Conectores del Host | 4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps) |
| | | 8 - DVI-I (29 pines) |
| | | 8 - Entrada de audio de 3,5mm |
| Indicadores | | |
| | Indicadores LED | 4 - Rojo (activo) |
| | | 4 - Verde (sincronización) |
| Requisitos de Energía | | |
| | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Corriente de Entrada | 0.8A |
| | Tensión de Salida | 9V DC |
| | Alimentación de Salida | 2A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tipo de Enchufe | M |
| | Consumo de Energía | 18W |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Humedad | HR de 90% (sin condensación) |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Acero |

| | | |
|---|---|---|
| | Longitud del Producto | 10.0 in [25.3 cm] |
| | Ancho del Producto | 3.9 in [10.0 cm] |
| | Altura del Producto | 2.6 in [6.6 cm] |
| | Peso del Producto | 2.2 lb [1.0 kg] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 13.6 in [34.6 cm] |
| | Ancho de la Caja | 8.8 in [22.4 cm] |
| | Altura de la Caja | 6.7 in [17.0 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 3.5 lb [1.6 kg] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM |
| | | 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) |
| | | 1 - guía rápida de inicio |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.