

Charola 2U para Rack de Servidores de 19 Pulgadas de 2 Columnas - Bandeja Cantilever de 20" de Profundidad de Montaje Central - con Tuercas/Tornillos Jaula 34kg de Carga

ID del Producto: CABSHF2POST2



La charola estante de rack para servidores de 2 postes le permite agregar una charola fija de gran capacidad e instalación en el centro a casi cualquier gabinete rack de servidores estándar de 2 postes.

Nuestra charola para rack 2U es compatible con la norma EIA 310, lo cual significa que se ajusta a la mayoría de gabinetes estándar de 48.26 cm con 2 postes. Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para que admitan diferentes profundidades de poste, lo cual convierte a esta charola para gabinete rack de montaje en el centro en una solución universal para almacenamiento en rack con 2 postes.

Fabricada en acero laminado en frío de categoría comercial SPCC, esta charola duradera para gabinete de equipo de red, con 2 postes, admite hasta 34 kg de equipo: solución perfecta para almacenar equipo no se puede instalar en rack, herramientas, periféricos o accesorios de su gabinete para mantenerlos accesibles.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

Características

- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Charola 2U de 19" para Rack de equipos de red, con fondo de 50.8cm que se ajusta a cualquier rack de 2 postes que sea compatible con EIA 30; incluye tornillos y tuercas enjauladas M6, para su instalación
- **BANDEJA DE MONTAJE EN EL CENTRO:** El diseño de montaje en el centro permite que el equipo ubicado en la charola quede delante de los postes del rack, para facilitar la instalación y gestión de los cables
- **DISEÑO DURADERO:** La charola voladiza de doble cara y para servicio pesado está fabricada en acero laminado en frío de alta calidad, según norma 14 SPCC para uso comercial, y tiene capacidad de hasta 34kg de peso
- **FÁCIL ACCESO:** Se puede utilizar para módems, routers, puntos de acceso a Wi-Fi, así como otros equipos de IT/redes/telecomunicaciones que no se pueden instalar en un rack, o para almacenar y acceder a herramientas y artículos
- **GARANTÍA DE POR VIDA:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales de IT; ofrece soporte técnico 24 horas y somete todos sus productos a pruebas exhaustivas sobre compatibilidad y rendimiento

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	75.0 lb [34 kg]
--------------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	8.8 lb [4.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.7 in [55.2 cm]
Ancho de la Caja	21.7 in [55.0 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.4 lb [5.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Bandeja para rack
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas M6 acopadas de plástico

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.