Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

ID prodotto: SV431DPDDUA2

Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi. Oltre al supporto per periferiche audio e periferiche USB, lo switch KVM è compatibile con l'utilizzo di due display e consente quindi di creare una workstation multimediale dove si alternano sistemi DisplayPort Dual Head.

Massima produttività con due video

Grazie ai due ingressi video DP e alla possibilità di controllare quattro computer diversi, questo switch KVM Ultra HD aiuta a ottimizzare la produttività e consente di eseguire più attività contemporaneamente. Ogni porta DP è compatibile con una risoluzione fino a 4K a 60 Hz per il massimo spazio di visualizzazione dello schermo.

Qualità straordinaria delle immagini

Lo switch DisplayPort KVM per due monitor è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità due display DP di grandi dimensioni. È la soluzione ideale per creare workstation in cui l'alta qualità dell'imaging ha un'importanza fondamentale, come ad esempio nel graphic design.

Condivisione pratica delle periferiche e dei contenuti multimediali

Lo switch KVM assicura il massimo controllo dei contenuti multimediali grazie a due porte distinte da 3,5 mm per microfono e altoparlante e due porte USB separate da mouse e tastiera HID. Il supporto per audio indipendente consente di condividere l'audio analogico trasmesso da ogni computer collegato, mentre l'hub USB a due porte permette di condividere le periferiche USB dei computer connessi.

Il prodotto SV431DPDDUA2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Ideale negli ambienti in cui l'alta qualità dell'imaging e la larghezza di banda per l'elaborazione hanno un'importanza fondamentale, come nel graphic design, nell'editing video, nelle applicazioni mediche e nei disegni CAD

• Lo switch KVM può essere utilizzato per gestire diversi computer nelle linee di produzione o installato nella sala server per accedere a più sistemi

Caratteristiche

• Massima produttività grazie all'accesso a più computer con due display

• Massimo controllo dei contenuti multimediali, grazie al supporto per due porte da 3,5 mm per microfono e altoparlante

• Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz

• Consente di condividere le periferiche USB grazie all’hub USB a 2 porte incorporato

• Accesso semplificato ai computer con commutazione tramite pulsanti intuitivi e combinazioni di tasti

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Opzionale

	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No

Prestazioni

	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto DVI	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	500 Mbps (USB 2.0)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Risoluzioni supportate	1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1600
		3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Proporzioni	16:9
	Widescreen supportato	Sì
	scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	142000 Ore

Connettore/i

	Interfacce console	2 - DisplayPort (20 pin)

		2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	Connettori host	2 - USB B (4 pin)
		8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		8 - DisplayPort (20 pin)
Indicatori		
	Indicatori LED	4 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
		4 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
		1 - Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18 W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 - 40
	Temperatura di conservazione	-10 - 60
	Umidità	0% - 80%
Caratteristiche fisiche		

	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
	Larghezza prodotto	8.5 in [21.6 cm]
	Altezza prodotto	2.5 in [6.4 cm]
	Peso prodotto	2.6 lb [1.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	11.7 in [29.6 cm]
	Package Width	9.6 in [24.4 cm]
	Package Height	3.4 in [8.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Guida di avvio rapido
		4 - Piedini in gomma

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.