Switch Commutatore a 4 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

ID prodotto: SV431DVGAU2A

Lo switch KVM USB permette di collegare quattro computer, ciascuno con doppie uscite VGA, a una stazione di lavoro con doppio monitor. È possibile commutare la stazione di lavoro tra ciascun computer, oltre a due periferiche USB supplementari e altoparlanti e microfono da 3,5 mm.

Grazie al supporto per due ingressi video VGA e quattro diversi computer, questo switch KVM massimizza la produttività. Non solo è possibile accedere a diversi computer, ma anche utilizzare due monitor VGA su ciascuno di essi e trasmettere contenuti indipendenti su ogni display, avendo la libertà del multitasking e aumentando la produttività. Le porte VGA supportano risoluzioni fino a 1920x1200 per il massimo spazio di visualizzazione sullo schermo.

Essendo dotato di doppio video e supporto per tastiera e mouse, nonché di un hub USB a 2 porte per due periferiche aggiuntive, questo switch KVM è ideale per l'accesso a quattro sistemi separati utilizzando la stessa stazione di lavoro. Il supporto per la stazione di lavoro più due periferiche aggiuntive rende questo switch KVM la soluzione ideale per il controllo server, semplificando l’accesso a più sistemi informatici.

Questo switch KVM a 4 porte assicura semplicità di funzionamento con controllo intuitivo mediante tasti di scelta rapida. Fornisce una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni computer collegato e supporta inoltre il funzionamento manuale mediante pulsanti di facile accesso situati sul lato anteriore dello switch.

SV431DVGAU2A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di controllare quattro computer, ciascuno con schede video Dual Head, per aumentare la produttività in ufficio

• Permette di lavorare con applicazioni multimediali, quali editing di video e foto

• Consente di gestire più computer nelle linee di produzione

• Può essere installato nella sala server per l'accesso a più computer

Caratteristiche

• Massima produttività con doppio display e accesso a più computer

• Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti

• Consente di condividere le periferiche USB grazie all'hub USB a 2 porte incorporato

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

• Supporto console altoparlanti e microfono da 3,5 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No

	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto DVI	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
	Risoluzioni supportate	up to 1920 x 1200
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	145000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		4 - USB B (4 pin)
Indicatori		
	Indicatori LED	4 - Indicatori selezione PC
		4 - Verde - PC rilevato
		1 - Verde - Alimentazione
		4 - Rosso - Indicatore PC

Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
	Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
	Altezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
	Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
	Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	11.7 in [29.6 cm]

	Package Width	9.7 in [24.6 cm]
	Package Height	3.3 in [8.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.0 lb [1.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM USB Dual VGA
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.