


## 100 Pack Cable Tie Mounts with Adhesive Tape for 0.13 in. (3.2 mm) Wide Ties - Nylon/Plastic Zip Tie Mounts - Electrical/Network Cable Wrap Mounts / 94V-2 Fire & UL Rated TAA

Product ID: CBMCTM1



Estos pequeños soportes para bridas se instalan por la cara con tira adhesiva, que le permite enganchar de forma práctica las bridas, para sujetar los mazos de cables a una pared o techo, a fin de enrutarlos y organizarlos. Se incluyen 100 soportes para bridas (color blanco), lo cual garantiza suficientes unidades de las que disponer.

Estos sujetacables plásticos para cables eléctricos funcionan con bridas de hasta 3,2mm de ancho, a cualquier largo.

Fácil y rápida instalación, solo es necesario quitar el papel protector adhesivo y pegarlo en la ubicación deseada de cualquier superficie, como plástico, metal, paneles de escayola, madera o mampostería. Una vez colocado el soporte en su lugar, puede insertar la brida a través de la ranura, situar el mazo de cables sobre la brida y fijar tanto el mazo, como la brida al soporte.

Este sistema de montaje, profesional y ordenado, mediante una brida, resulta ideal para organizar y encaminar sus cables de red, de alimentación u otros cables de su oficina o sala de servidores.

Con fabricación en duradero nylon (66) y con una cara con resistente tira adhesiva 3M, estos soportes para brida cumplen con las normas UL94 V-2 sobre incendio, así como las normas UL.

StarTech.com ofrece una amplia variedad de bridas compatibles con estos soportes:

Paquete de 100 bridas (101,6mm), de color blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 bridas (101,6mm), de color blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 bridas (101,6mm), de color negro (CBMZT4B)

Paquete de 1000 bridas (101,6mm), de color negro (CBMZT4BK)

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

## Features

- **PAQUETE DE 100 SOPORTES PARA BRIDAS:** Permite instalar las bridas en paredes o techos para mantener los cables organizados. Funciona con bridas de 3,2mm de ancho y cualquier largo. Se instala con la cinta adhesiva o agujero integrado para atornillado
- **DISEÑO INDUSTRIAL RESISTENTE:** Estos soportes para brida están fabricados en duradero nylon (66) y cumplen con las normas UL94 V-2 sobre incendio
- **REDUZCA EL DESORDEN:** De fácil instalación, estos sujetacables plásticos para cables eléctricos resultan ideales para reorganizar la gestión de cables en su oficina o sala de servidores. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com
- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Conforme con las normas UL | RoHS | Conforme con las normas TAA
- **MULTITAMAÑO:** Disponibles en tamaño mediano (CBMCTM2) para bridas de 4,6mm de ancho | y tamaño grande (CBMCTM3) para bridas de 5,5mm de ancho

Rendimiento	Warranty	2 Years
	Especificaciones Generales	Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)
Características Físicas	Color	White
	Tipo de Gabinete	Nylon 66
	Longitud del Producto	0.5 in [13 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13 mm]
	Altura del Producto	0.1 in [3 mm]
	Peso del Producto	0.0 oz [0.2 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	6.3 in [1.6 cm]
	Ancho de la Caja	4.5 in [1.2 cm]
	Altura de la Caja	0.0 in [0.01 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30 g]

---

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Soportes para bridas
-------------------------	---------------------	----------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

