Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio

ID prodotto: SV431DVIUAHR

Lo switch KVM dual link DVI USB ad alta risoluzione 4 porte SV431DVIUAHR con audio mette a disposizione un controllo KVM semplice ma completo per massimo 4 computer connessi direttamente con uscita DVI dual link e connessioni per tastiera e mouse USB.

La capacità di commutazione audio e il supporto per applicazioni DVI dual link ad alta risoluzione fino a 2560x1600 a 60 Hz (fino a 3840x2400 a frequenze di aggiornamento più basse), rende ottima questa soluzione di commutazione, che si integra perfettamente in ambienti multimediali.

Lo switch KVM USB DVI è compatibile con tutti i sistemi operativi che prevedono USB, senza necessità di installare software o driver, e dispone di un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere tra computer fino a 3 dispositivi USB a elevata velocità.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

Applicazioni

• Ideale per il passaggio tra computer desktop, workstation e server che richiedono schermi ad altissima risoluzione

• Per la condivisione di computer e dispositivi USB in ambienti privati/SOHO/multimediali

• Commutazione di periferiche USB tra PC connessi

• Progettato per schermi ampi e ad alta risoluzione, come schermi multimediali, cinema Apple, configurazioni per il trading e monitor per il settore medico

Caratteristiche

• Chassis completamente in metallo per lunga durata

• Supporta risoluzioni DVI dual link fino a 2560x1600 a 60 Hz

• Supporta risoluzioni maggiori fino a 3840x2400 alle frequenze di aggiornamento più basse

• L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere tra computer fino a 3 dispositivi USB ad alta velocità

• Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB

• Selezione dei computer tramite pulsante posto sul pannello frontale

• Conforme a HDCP

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No

	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto DVI	Sì - Dual Link
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	No
	Risoluzioni digitali massime	2560x1600 @ 60Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante
	Specifiche generali	Nota: Anche se il connettore su KVM è DVI-I, questo KVM supporta unicamente segnali video digitali e non funziona con VGA analogico
	MTBF	64000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		1 - DVI-I (29 pin)
		2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		4 - DVI-I (29 pin)
		4 - USB B (4 pin)
	Altre Interfacce	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti speciali		
	Nota	È possibile ottenere risoluzioni superiori a 2560x1600 utilizzando una frequenza di aggiornamento più bassa. Ad esempio 3840x2400 a 30 Hz
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
		N
	Consumo energetico	10
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0%~80%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
	Larghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]

	Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
	Peso prodotto	3.9 lb [1.8 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	16.3 in [41.5 cm]
	Package Width	8.5 in [21.7 cm]
	Package Height	3.4 in [8.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.4 lb [1.6 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM DVI dual link a 4 porte
		1 - Base con piedini in gomma
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.