

100 Stück Selbstklebende Kabelbinderhalterungen für 4,6 mm breite Kabelbinder -
Nylon Kabelbinder Klebepads/Anker - Elektrische/Netzwerk Kabelbinder Klebesockel -
UL94V-2 Konform

Produkt-ID: CBMCTM2



Mit diesen mittelgroßen Kabelbinderhalterungen mit selbstklebender Rückseite können Sie Ihre Kabelbinder bequem an der Wand oder Decke befestigen, um Ihr Kabelbündel zu verlegen und zu organisieren. 100 weiße Kabelbinderhalterungen sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Diese Kabelhüllenhalterungen aus Kunststoff sind für Kabelbinder bis zu 4,6 mm Durchmesser und beliebige Länge geeignet.

Sie sind schnell und einfach zu installieren: Ziehen Sie einfach die Schutzfolie ab und kleben Sie sie an der gewünschten Stelle auf jede Oberfläche, einschließlich Kunststoff, Metall, Trockenbau, Holz oder Mauerwerk. Sobald die Halterung montiert ist, können Sie den Kabelbinder durch den Schlitz führen, Ihr Kabelbündel im Binder positionieren und den Kabelbinder schließen, um sowohl das Kabelbündel als auch den Kabelbinder an der Halterung zu befestigen. Für zusätzliche Sicherheit bei schwereren Kabelbündeln ermöglicht ein integriertes Montageloch (3,2 mm Durchmesser) die zusätzliche Befestigung der Halterung mit einer Schraube.

Dieses saubere und professionelle Kabelbinder-Montagesystem eignet sich perfekt zum Organisieren und Verlegen von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln in Ihrem Büro oder Serverraum.

Diese aus strapazierfähigem Nylon 66 hergestellten Kabelbinderhalterungen mit einer starken 3M-Klebebeschichtung auf der Rückseite sind nach UL94 V-2 feuerbeständig und UL-zugelassen.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von Kabelbindern, die von diesen Halterungen unterstützt werden:

100er Packung, 101,6 mm, weiße Kabelbinder (CBMZT4N)

1000er Packung, 101,6 mm, weiße Kabelbinder (CBMZT4NK)

100er Packung, 101,6 mm, schwarze Kabelbinder (CBMZT4B)
1000er Packung, 101,6 mm, schwarze Kabelbinder (CBMZT4BK)
100er Packung, 152,4 mm, weiße Kabelbinder (CV150)
1000er Packung, 152,4 mm, weiße Kabelbinder (CV150K)
100er Packung, 152,4 mm, weiße Kabelbinder (CBMZT6N)
1000er Packung, 152,4 mm, weiße Kabelbinder (CBMZT6NK)
100er Packung, 152,4 mm, schwarze Kabelbinder (CBMZT6B)
1000er Packung, 152,4 mm, schwarze Kabelbinder (CBMZT6BK)
100er Packung, 152,4 mm, weiße wiederverschließbare Kabelbinder (CBMZTRB6)
100er Packung, 152,4 mm, schwarze wiederverschließbare Kabelbinder (CBMZTRB6BK)
100er Packung, 203,2 mm, graue Kabelbinder (CV200K)
100er Packung, 203,2 mm, weiße wiederverschließbare Kabelbinder (CBMZTRB8)
100er Packung, 203,2 mm, weiße wiederverschließbare Kabelbinder (CBMZTRB8BK)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Merkmale

- 100er PACKUNG KABELBINDERHALTERUNGEN: Zur Befestigung von Kabelbindern an Wand oder Decke, um Kabel zu organisieren; für 4,6 mm breite Kabelbinder bei beliebiger Länge geeignet; Montage mit Klebeband oder eingebauter Schraubenbohrung
- FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET: Diese robusten Kabelbinderhalterungen sind aus strapazierfähigem Nylon 66 hergestellt und feuerfest gemäß UL94 V-2

- **WENIGER KABELGEWIRR:** Diese mittelgroßen Kabelhüllenhalterungen aus Kunststoff sind einfach zu installieren und eignen sich ideal für die Neuorganisation der Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum. Sie werden mit einer lebenslangen Garantie von StarTech.com ausgeliefert.
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Feuerfest nach Schutzklasse 94V-2 | UL-zugelassen | RoHS-konform | TAA-konform
- **IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in Klein (CBMCTM1) für Kabelbinder mit Durchmesser 3,2 mm | und Groß (CBMCTM3) für Kabelbinder mit Durchmesser 5,5 mm

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Maximum Cable Tie Width: 0.18 in. (4.6 mm)

Physische Eigenschaften

Farbe

Weiß

Gehäusotyp

Nylon 66

Produktlänge

0.8 in [2.0 cm]

Produktbreite

0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe

0.2 in [0.4 cm]

Produktgewicht

0.0 oz [0.7 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge

100

Paketlänge

5.6 in [14.2 cm]

Paketbreite

5.8 in [14.8 cm]

Pakethöhe

0.8 in [2.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung)

3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

100 - Kabelbinderhalterungen

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.