

Paquete de 100 Soportes con Cinta Adhesiva para Bridas de Cableado de 4,6mm de Ancho - Soportes para Cableado Eléctrico o de Red con Clasificación de Fuego 94V-2 y UL - TAA

ID del Producto: CBMCTM2



Estos soportes de bridas medianas con reverso adhesivo le permiten montar cómodamente sus bridas de cremallera para asegurar su haz de cables a la pared o al techo, para dirigirlos y organizarlos. Se incluyen 100 soportes de bridas blancos, lo que le garantiza que tendrá muchos a mano.

Estos soportes de plástico para cables eléctricos funcionan con bridas de hasta 4,6mm de ancho, en cualquier longitud.

Son rápidos y fáciles de instalar, simplemente despegue el soporte protector y péguelo en el lugar que desee sobre cualquier superficie, incluyendo plástico, metal, yeso cartón, madera o mampostería. Una vez colocado el soporte, puede pasar la brida por la ranura, colocar su haz de cables dentro de la brida y cerrarla para asegurar tanto el haz de cables como la brida al soporte. Para mayor seguridad en los haces de cables más pesados, un orificio de montaje incorporado (de 3,2 mm de diámetro) le permite asegurar aún más el soporte con un tornillo.

Este sistema de montaje de bridas limpio y profesional es perfecto para organizar y dirigir los cables de red, los cables de alimentación u otros cables en su oficina o sala de servidores.

Fabricadas con material durable Nylon 66 y con un fuerte respaldo adhesivo 3M, estas abrazaderas para cables están clasificadas para incendios UL94 V-2, y aprobadas por UL.

StarTech.com ofrece una variedad de bridas para cables que son compatibles con estos soportes:

Paquete de 100 unidades de Bridas de Cable Blancas de 4 pulg. (101,6 mm) (CBMZT4N)

Paquete de 1000 unidades de Bridas de Cable Blancas de 4 pulg. (101,6 mm) (CBMZT4NK) <Paquete de 100 unidades de Bridas de Cable Negras de 4 pulg. (101,6mm) (CBMZT4B)

Paquete de 1000 unidades de Bridas de Cable Negras de 4 pulg. (101,6 mm)

Paquete de 100 unidades de Bridas de Cable Blancas de 6 pulg. (152,4 mm) (CV150)

Paquete de 1000 unidades de Bridas de Cable Blancas de 6 pulg. (152,4 mm) (CV150K)

Paquete de 100 unidades de Bridas de Cables Blancas de 6 pulg. (152,4 mm)(CBMZT6N)

Paquete de 1000 unidades de Bridas de Cables Blancas de 6 pulg. (152,4 mm) (CBMZT6NK)

Paquete de 100 Bridas de Cables Negras de 6 pulg. (152,4 mm) (CBMZT6B)

Paquete de 1000 Bridas de Cables Negras de 6 pulg. (152,4 mm) (CBMZT6BK)

Paquete de 100 Bridas de Cables Blancas Resellables de 6 pulg. (152,4 mm)(CBMZTRB6)

Paquete de 100 Bridas de Cables Negras Resellables de 6 pulg. (152,4 mm) (CBMZTRB6BK)

Paquete de 100 Bridas de Cables Grises de 8 pulg. (203,2 mm) (CV200K)

Paquete de 100 Bridas de Cables Blancas Resellables de 8 pulg. (203,2 mm) (CBMZTRB8)

Paquete de 100 Bridas de Cables Blancas Resellables de 8 pulg. (203,2 mm) resellables (CBMZTRB8BK)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Características

- **PAQUETE DE 100 SOPORTES PARA BRIDAS:** Instale las bridas para cables en la pared o en el techo. Funciona con bridas de cremallera de 4,5mm de ancho en cualquier longitud. Se monta con cinta adhesiva o con un orificio de tornillo incorporado
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** Fabricados con material durable de Nylon 66, estos soportes resistentes para bridas, tienen una clasificación de fuego UL94 V-2
- **REDUZCA EL DESORDEN:** Fáciles de instalar, estos soportes de plástico medianos para cables eléctricos son ideales para reorganizar la gestión de cables en su oficina o sala de servidores.

Respaldados de por vida por StarTech.com

- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | RoHS | Cumple con la TAA
- **VARIOS TAMAÑOS:** Disponible en tamaño pequeño (CBMCTM1) para bridas de 3,3mm de ancho | Grande (CBMCTM3) para bridas de cable de 5,3mm de ancho

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Maximum Cable Tie Width: 0.18 in. (4.6 mm)

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.4 cm]
Peso del Producto	0.0 oz [0.7 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	100
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	100 - Soportes para Bridas
---------------------	----------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

