Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

ID prodotto: SV565FXDUSA

Questo extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM (2 km) SV565FXDUSA permette di controllare un server, uno o più computer (connessi tramite switch KVM) tramite una connessione con cavo a fibra multimodale a distanze fino a 2000 m.Trasmettendo il segnale video digitale DVI (o HDMI con adattatore da DVI a HDMI) tramite collegamento in fibra ottica multimodale, la qualità del segnale non subisce perdite, quindi il video risulta nitido e chiaro come se il monitor fosse connesso direttamente al PC.Per una maggiore convenienza l'extender console/KVM supporta le connessioni di computer dotati di USB ed è compatibile con qualsiasi marca di switch KVM USB.Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Sicuro controllo da remoto di server protetti non accessibili

• Per controllare/monitorare un PC in remoto da un ambiente con condizioni estreme (industria, magazzino, settore minerario e così via)

• Editing video high-end, interfaccia grafica per computer e altre attività che richiedono molte risorse della CPU possono essere eseguite da remoto su server di tipo blade high-end da un desktop che dispone soltanto di periferiche

• Per estendere e controllare ampi schermi per pubblicità digitale o punti informazioni con la qualità dell'alta definizione 1080p full digital

• Permette l'accesso in remoto e in locale a server rack senza rinunciare a spazio di lavoro e controllo

Caratteristiche

• Distanza massima supportata di 2000 metri

• Completamente compatibile con standard DVI-D e HDMI via DDWG

• Per estendere più segnali: Tastiera e mouse USB, seriale RS-232, video digitale (DVI/HDMI) e audio

• Supporto per risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200 (e HD 1080p)

• Cavo in fibra multimodale da 30 m incluso

• Completamente libero da interferenze elettromagnetiche (EMI)

• La trasmissione video digitale permette di non perdere il segnale e ottenere figure reali al 100% anche a lunghe distanze

• Staffa di montaggio a rack opzionale (venduta separatamente), per installare l'extender in qualsiasi rack 19'' standard

• Controlli tramite scelte rapide e pulsanti

• Conforme allo standard HDCP

• Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1

	Montaggio a rack	Sì
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Controllo IP	No
	Distanza di trasferimento max	2 km (1.2 mi)
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
	Widescreen supportato	Sì
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	190000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
		2 - DVI-I (29 pin)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
		2 - DVI-I (29 pin)
		2 - USB B (4 pin)
	Altre Interfacce	2 - Fibra Ottica SC Duplex
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti speciali		
	Nota	Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
Indicatori		
	Indicatori LED	2 - Indicatori seriali (stato RX/TX)
		1 - Indicatore di stato (Verde - Accesso, Blu - Acceso e connesso)
		1 - Indicatore remoto
		1 - Indicatore locale
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	2 adattatori AC inclusi
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.5A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio

	Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
	Profondità prodotto	5.3 in [135 mm]
	Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	20.2 in [51.2 cm]
	Package Width	14.1 in [35.8 cm]
	Package Height	4.8 in [12.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.8 lb [5.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Unità estensione locale
		1 - Unità estensione remota
		4 - Staffe per installazione a rack
		2 - Set di cavi USB DVI e audio
		1 - Cavo in fibra multimodale da 30 m
		1 - Piedini in gomma
		2 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.