

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated - TAA

Produkt-ID: CBMCWD5020C



Diese 20er Packung mit Kabelkanalkopplungen kann mit dem StarTech.com CBMCWD5020-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanalkopplungen mit dem Kabelkanal CBMCWD5020 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungsstifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbareitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMCWD5020, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Das Endstück (CBMCWD5020E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMCWD5020I) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das äußere Winkelstück (CBMCWD5020O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Diese Kabelmanagement-Kanalkopplung ist TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- **VERLEIHEN SIE IHRER KABELMANAGEMENTLÖSUNG EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie diese Kabelkanalkupplungen (20er Packung) mit dem Kabelkanal CBMCWD5020 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Außenwinkel-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage)
- **TECHNISCHE DATEN:** Steckerbreite: 54,3 mm | Steckerhöhe: 22 mm | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; diese Kabelkanal-Außenwinkel verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen.

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Weiß
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	1.4 in [3.4 cm]
Produktbreite	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.2 cm]
Produktgewicht	0.2 oz [6.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.5 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.9 oz [140.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 - Äußere Winkelstück-Steckverbinder
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.