Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV831DUSBU

Lo switch KVM USB montabile su rack 1U 8 porte SV831DUSBU con OSD mette a disposizione un affidabile strumento di gestione del computer che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB da una tastiera, un mouse e un monitor.

Lo switch KVM offre il massimo controllo, perché permette di passare tra computer mediante comandi di scelta rapida o pulsanti posti sul pannello frontale e offre più opzioni di configurazione e comodità grazie alla funzione on-screen display (OSD).

Un'adeguata soluzione per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per ottenere il controllo di massimo 64 computer da un singolo switch.

Lo switch SV831DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4, 5 m

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro

• Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm

• Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

• Per monitorare più sistemi in contemporanea nei centri di verifica della qualità dei software

Caratteristiche

• Supporta il passaggio tramite scelte rapide e i pulsanti posti sul pannello frontale

• La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password

• Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati mediante il menu OSD

• Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale

• Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema

• Interfaccia console USB

• Configurazione del sistema plug-and-play

• Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768

• Supportate risoluzioni 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

• Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola connessione USB

Hardware

	Norme di garanzia	3 Years
	Audio	No
	Porte KVM	8
	Interfaccia PC	USB
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	Sì
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Widescreen supportato	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Num. massimo di computer in cascata	64
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	MTBF	150000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

	Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		8 - Verde - PC online
		8 - Rosso - PC selezionato
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]

	Larghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
	Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
	Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	22.6 in [57.3 cm]
	Package Width	3.5 in [8.9 cm]
	Package Height	10.6 in [26.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.3 lb [3.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM USB 8 porte
		2 - Staffe di montaggio
		1 - Confezione di viti
		1 - Confezione di piedini in gomma
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.