Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 8 porte con funzione OSD e cavi

ID prodotto: SV831DUSBUK

Il kit switch KVM USB montabile a rack 8 porte SV831DUSBUK prevede uno switch KVM completo, con tutti i cavi e gli accessori richiesti compresi, per una connessione a 8 server o PC out-of-the-box e installazione semplice e conveniente.Lo switch KVM USB rappresenta uno strumento affidabile di gestione del computer, che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor, offrendo il massimo controllo grazie alla commutazione basata su comandi di scelta rapida o pulsanti posizionati sul pannello frontale, con la configurabilità e la convenienza aggiuntiva di un display on-screen (OSD).Un'adeguata soluzione aggiuntiva per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per controllare fino a 64 computer da questo singolo switch.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Utile nei laboratori di QA del software, dove si eseguono test su più piattaforme

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, senza costi per periferiche aggiuntive

• Controllo centrale per sistemi multipli in data center

• Per gestire efficacemente server farm da una singola console con unità a cascata

• Controllo e gestione di computer in linee di produzione

Caratteristiche

• La confezione include 8 cavi KVM VGA USB da 1,8 m

• Installazioni con combinazioni di tastiera e mouse USB o wireless supportate tramite 1 connessione USB

• La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascuna porta KVM con password, impedendo l'utilizzo a persone non autorizzate

• Funzione di scansione automatica per selezionare i computer connessi in maniera sequenziale

• Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema

• Le funzioni di scelta rapida permettono di accedere con facilità al computer

• Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati

• Configurazione del sistema plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	No
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a	Sì

	margherita	
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Widescreen supportato	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Num. massimo di computer in cascata	64
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	MTBF	150000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		8 - Verde - PC online
		8 - Rosso - PC selezionato
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso

	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]
	Larghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
	Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
	Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.4 in [26.5 cm]
	Larghezza del Pacco	23.4 in [59.4 cm]
	Altezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]

	Peso spedizione (confezione)	10.0 lb [4.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM USB 8 porte
		2 - Staffe di montaggio
		8 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Manuale utente
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.